

Produktdatenblatt

ZOTAC GeForce GT 1030 - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB

Produktbeschreibung: ZOTAC GeForce GT 1030 - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 - DVI, HDMI

Gruppe: Videokarten

Hersteller: ZOTAC

Hersteller Artikel Nr: ZT-P10300A-10L

EAN: 0816264017957,4895173613272



Marketing:

Beschleunigen Sie Ihre gesamte Arbeit am PC mit der schnellen, leistungsstarken NVIDIA GeForce GT 1030-Grafikkarte. Dank der preisgekrönten NVIDIA Pascal-Architektur, der leistungsstarken Grafikkarte und modernster Technologien erhalten Sie genau das Leistungsupgrade, das Sie für anspruchsvollste PC-Anwendungen benötigen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ZOTAC GeForce GT 1030 - Grafikkarten - GF GT 1030 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1227 MHz
Boost-Takt	1468 MHz
CUDA-Kerne	384
Effektiver Speichertakt	6 GHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	DVI-D (Single-Link) HDMI
API-Unterstützung	OpenCL, DirectX 12, OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.6 cm x 17.25 cm x 11.115 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0
Grafik-Engine	NVIDIA GeForce GT 1030
Core Clock	1227 MHz
Boost-Takt	1468 MHz

Produktdatenblatt

CUDA-Kerne	384
Anzahl der max. unterstützten	2
Bildschirme	
Schnittstellen	DVI-D (Single-Link) HDMI
API-Unterstützung	OpenCL, DirectX 12, OpenGL 4.5
Besonderheiten	NVIDIA GameWorks, NVIDIA GPU Boost 3.0, NVIDIA Pascal GPU Technologie, HDCP
Speicher	
Grösse	2 GB
Technologie	GDDR5 SDRAM
Effektive Taktrate	6 GHz
Busbreite	64-Bit
Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Erforderliche Leistungsversorgung	300 W
Verschiedenes	
Leistungsaufnahme im Betrieb	30 Watt
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Breite	1.6 cm
Tiefe	17.25 cm
Höhe	11.115 cm

