

Produktdatenblatt

Contour Unimouse - Maus - USB - Slate

Produktbeschreibung: Contour Unimouse - Maus - ergonomisch - Für Linkshänder - Infrarot - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Slate

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Contour Design
 Hersteller Artikel Nr: UNIMOUSE-L
 EAN: 0743870001110



Marketing:

Abwechslung der Körperhaltung ist ein entscheidendes Element der Ergonomie. Deswegen hat Contour Design die Unimouse so gestaltet, dass Sie die 4 Tasten auf individuelle, verstellbare und bequeme Weise nutzen können. Sie wechseln die Position fließend bei der Arbeit und vermeiden damit Überlastung einzelner Muskeln oder Bänder. Fixierte Arbeitshaltung gehört der Vergangenheit an.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Contour Unimouse - Maus - USB - Slate
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschluss technik	Kabelgebunden - USB
Farbe	Slate
Ausrichtung	Für Linkshänder
Movement Detection Technologie	Infrarot
Anzahl Tasten	7
Bewegungsa uflösung	2800 dpi
Leistung	800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, 6 programmierbare Tasten, einstellbarer Neigungswinkel, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, Daumenstütze ATS (Articulating Thumb Support)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Ergonomisches Design	Ja
Ausrichtung	Für Linkshänder
Farbe	Slate
Eingabegerät	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Movement Detection Technologie	Infrarot



Produktdatenblatt

Anzahl Tasten	7
Bewegungsauflösung	2800 dpi
Leistung	800/1000/1200/1400/1600/1800/2000/2200/2400/2800 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, 6 programmierbare Tasten, einstellbarer Neigungswinkel, Pixart PMW 3330 optischer Gamingsensor, Daumenstütze ATS (Articulating Thumb Support)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Part 15 Class B