

Intel RealSense Depth Camera D435 - Web-Kamera

Produktbeschreibung: Intel RealSense Depth Camera D435 - Web-Kamera - 3D - Außenbereich, Innenbereich - Farbe - 1920 x 1080 - Audio - USB 3.0



Gruppe: PC- und Netzwerkkameras
 Hersteller: Intel
 Hersteller Artikel Nr: 82635AWGDVKPRQ
 EAN: 5032037110334

Marketing:

Die Intel RealSense Technik revolutioniert die Zukunft der Technik, indem sie dafür sorgt, dass Geräte ihre Umgebung wahrnehmen und verstehen sowie damit interagieren und davon lernen können. Es sind drei Produkte mit Tiefenwahrnehmungstechnik erhältlich, mit denen Sie neue und innovative Wege erschließen können, um mit der Welt in Verbindung zu treten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Intel RealSense Depth Camera D435 - Web-Kamera
Gerätetyp	Web-Kamera - Außenbereich, Innenbereich
Audio	Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
3D-Technologie	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 2.5 cm x 2.5 cm
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	90 Bilder pro Sekunde
Fokuseinstellung	Mindestabstand 20 cm)
Schnittstellen	USB 3.0
Leistungsmerkmale	Infrarot-Laserprojektor

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Web-Kamera
Audiounterstützung	Ja: integrierte Dual-Stereomikrofone
3D-Technologie	Ja
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	9 cm
Tiefe	2.5 cm
Höhe	2.5 cm
Kamera	

Produktdatenblatt

Typ	Farbe - Außenbereich, Innenbereich
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Infrarot-LEDs	Ja
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 90 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Infrarot-Laserprojektor
Objektivkonstruktion	
Min. Fokussierungsabstand	20 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	69.4 - 91.2
Vertikales Blickfeld (Grad)	42.5 - 65.5
Schnittstellen	
Computerschnittstelle	USB 3.0