

Cisco IP Phone 7841 - VoIP-Telefon

Produktbeschreibung: Cisco IP Phone 7841 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - 4 Leitungen

Gruppe: Telefone

Hersteller: Cisco

Hersteller Artikel Nr: CP-7841-K9=

EAN: 0882658621871



Marketing:

Die Cisco Telefone der 7800-Serie sind voll ausgestattete Business-Telefone mit Verschlüsselung, HD-Sprachqualität, hochauflösendem Display auf SIP-Basis. Sie können in zwei Positionen höhenverstellt werden und bieten Direkttasten für die wichtigsten Bedienfunktionen (Halten, Konferenz, Weiterleiten, Voicemail, Directory, Freisprechen, Headset und Mute). Die weiteren Funktionen lassen sich via Softkeys einfach erreichen. Alle Telefone können an der Wand befestigt werden und haben eine austauschbare Deckplatte, damit sie sich optisch an die Büroumgebung anpassen lassen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 7841 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco Business Edition 6000
Gehäusematerial	PC/ABS
Telefonmerkmale	
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion

Produktdatenblatt

Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja (digitaler Duplexbetrieb)
Menüvorgang	Ja
Anz. programmierbare Tasten	4
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Firmware Upgrade-fähig	Ja
Zusätzliche Funktionen	Call Timer
Zusätzliche Merkmale	Wartemusik
IP-Telefonie	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Cisco Discovery Protocol (CDP), SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	396 x 162 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, AS/ACIF S004, FCC Part 68, EMC, CS-03, UL 60950-1 Second Edition, EN 60601-1-2, FCC CFR47 Part 15 B, GB 4943, AS/NZS 60950, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class B
---------------	---

Abmessungen & Gewicht (Basis)	
Breite	20.6 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	20.7 cm
Gewicht	868 g