

Produktdatenblatt

Jabra SPEAK 810 UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung

Produktbeschreibung: Jabra SPEAK 810 UC -
USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung -
Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm
Stecker

Gruppe: Headsets & Mikrofone

Hersteller: Jabra

Hersteller Artikel Nr: 7810-209

EAN: 0706487016229,4056203510941,57069910
18455

Marketing:

Das Speak 810 ist Ihre professionelle, intuitive, UC-kompatible Freisprechlösung für Konferenzgespräche in Tagungsräumen. Dank seiner Konnektivität mit smarten Geräten und Laptops über USB, Bluetooth und 3,5-mm-Klinkenstecker binnen weniger Sekunden bleibt Ihre Agenda mit allen Teilnehmern im Zeitplan.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Jabra SPEAK 810 UC - USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung
Produkttyp	USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Anschlussstechnik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Crystal Clear
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 100 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 80 dB
Impedanz	4 Ohm
Max. Eingangsleistung	6000 mW
Mit Mikrofonen	6
Bedienungselement	Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden



Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	USB-VoIP-Desktop-Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos - NFC - USB, 3,5 mm Stecker
Zusätzliche Funktionen	DSP, LED-Leuchten, USB-Ladeanschluss
Breite	36 cm

Produktdatenblatt

Tiefe	18 cm
Höhe	3.95 cm
Gewicht	965 g
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Max. Betriebsabstand	30 m
Kopfhörer	
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.2
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Bluetooth low energy (BLE), Audio Gateway Hands-Free Profile (AGHFP)
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	Crystal Clear
Frequenzgang	100 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung	6000 mW
Empfindlichkeit	80 dB
Impedanz	4 Ohm
Membran	56 mm
Besonderheiten	ZoomTalk-Technologie
Mikrofon	
Formfaktor	Eingebaut
Mit Mikrofonen	6
Empfindlichkeit	-29 dB
Frequenzgang	20 - 8000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch	80 dB
Audioeingang - Daten	- 20 - 8000 Hz
Fernbedienung	
Steuerung	Stummtaste, Lautstärkereger, Annehmen/Beenden
Verbindungen	
Anschlussstyp	USB 2.0 (4 PIN USB Type A) Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 2.1 m Audiokabel - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche, Ladegerät
Kennzeichnung	Plug and Play, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, TELEC, REACH, EAC, NCC, iDA, RCM, NTC, SIRIM, ETA, SDPPI
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	36.6 cm
Transporttiefe	45.6 cm
Transporthöhe	28.7 cm
Transportgewicht	1.57 kg

