

Produktdatenblatt

Samsung Galaxy A40 - Schwarz - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A40 - Smartphone - Dual-SIM - 4G LTE - 64 GB - microSDXC slot - GSM - 5.9" - 2340 x 1080 Pixel (439 ppi (Pixel pro Zoll)) - Super AMOLED - RAM 4 GB (25 MP Vorderkamera) - 2 x Rückkamera - Android - Schwarz

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-A405FZKDDBT
 EAN: 8801643779276,8801643800284

Marketing:

Das elegante, schlanke und stylische Galaxy A40 zieht alle Blicke auf sich. Es schmiegt sich durch seine dezenten Maße nicht nur angenehm in die Hand, sondern ist durch seine hochwertige Verarbeitung ein wahres Schmuckstück.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A40 - Schwarz - 4G - 64 GB - GSM - Smartphone
Produkttyp	Smartphone 4G
Hersteller-Modellnummer	SM-A405FN/DS
Anzeige	OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 14.92 cm (5.9") - 439 ppi (Pixel pro Zoll) - Super AMOLED
Besonderheiten	Frontkamera, duale nach hinten gerichtete Kamera, digitaler Spieler
Prozessor	Samsung Exynos 7904 / 1.8 GHz (8-Core)
Speicher	64 GB - RAM 4 GB + microSDXC Steckplatz - bis zu 512 GB
Betriebssystem	Android 9.0 Pie mit Samsung One UI
Hinterere Kamera	16 Megapixel - f/1.7 - Fokus: automatisch
2. hintere Kamera	5 Megapixel - f/2.2
Vordere Kamera	25 Megapixel f/2.0 - automatisch
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi, Bluetooth, ANT+
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 1080 Minuten
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.2 mm x 7.9 mm x 144.4 mm
Gewicht	140 g
SAR	1,34 W/kg (Körper) / 0,49 W/kg (Kopf) - Kategorie B (Belgien)

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A405FN/DS
Formfaktor	Touch
Integrierte Komponenten	Frontkamera, Sprachrecorder, Navigation, duale nach hinten gerichtete Kamera, digitaler Spieler
Breite	69.2 mm
Tiefe	7.9 mm
Höhe	144.4 mm
Gewicht	140 g
Gehäusefarbe	Schwarz
SAR-Wert	1,34 W/kg (Körper) / 0,49 W/kg (Kopf)
SAR-Kategorie (Belgien)	B
Mobil	
Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation	4G
Service Provider	Nicht angegeben
Betriebssystem	Android 9.0 Pie
Benutzeroberfläche	Samsung One UI
Intelligenter Assistent	Bixby
Steuerung	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
SIM-Kartentyp	Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten	Dual-SIM
Eingabegerät	Multi-Touch
Nachrichtenvermittlung und Internet	
Nachrichtendienste	SMS, MMS
Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs	Ja
Kommunikation	
Datenübertragung	GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE
2G-Band	GSM 850/900/1800/1900
3G UMTS-Band	Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz	2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band	Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz	FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle	NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+
Telefonmerkmale	

Produktdatenblatt

Telefonfunktionen	Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren	Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, Hall-Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen	Wecker, Schnellladen, Secure Folder-Funktion, Samsung KNOX 3.3
Medien-Player	
Unterstützte Digital-Audio-Standards	WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards	MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2
Klangverstärkungen	Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor	
Typ	Samsung Exynos
Prozessornummer	7904
Taktfrequenz	1.8 GHz
Anz. Prozessorkerne	8-Core
Speicher	
RAM	4 GB
Interne Speicherkapazität	64 GB
Benutzerspeicher	49.4 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten	microSDHC, microSDXC - bis zu 512 GB
Vordere Kamera	
Sensorauflösung	25 Megapixel
Linseöffnung	F/2.0
Fokuseinstellung	Automatisch
Kameramodi	Hochformat-Modus, AR Emoji, Motion Photos
Lichtquelle	Display-Blitz
Merkmale	Schwebender Auslöser
Hintere Kamera	
Sensorauflösung	16 Megapixel
Objektivblende	F/1.7
Fokuseinstellung	Automatisch
Kameramodi	Panorama, Pro-Modus, HYPERLAPSE, Hochformat-Modus, AR Emoji
Lichtquelle	LED-Blitz
Video Auflösungen	1920 x 1080 (1080p) bei 30 fps
Merkmale	Szenenoptimierung, 20 different scenes, Smart Professional Framing, Fehlererkennung
2. hintere Kamera	
Sensorauflösung	5 Megapixel
Objektiv-Blende	F/2.2
Anzeige	
Typ	OLED-Display
Technologie	Super AMOLED

Produktdatenblatt

Diagonalabmessung	14.92 cm (5.9")
Bildschirmauflösung	2340 x 1080 Pixel
Displayformat	Full HD+
Pixeldichte	439 ppi (Pixel pro Zoll)
Farbtiefe	16,7 Millionen Farben
Merkmale	Konstant eingeschaltetes Display, Blauer Lichtfilter, Infinity Display, Edge-to-Edge-Display
Verbindungen	
Anschlussstyp	USB Type-C - 24 pin USB-C Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Batterie	
Kapazität	3100 mAh
Sprechzeit	1080 Minuten
Laufzeitdetails	Aktive Online-Nutzung (3G): bis zu 9 Std. Aktive Online-Nutzung (4G): bis zu 11 Std. Aktive Online-Nutzung (Wi-Fi): bis zu 11 Std. Wiedergabe (Video): bis zu 14 Std. Wiedergabe (Audio): bis zu 62 Std. Sprechen (3G): bis zu 1080 min
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter