

NETGEAR ProSafe AXM763 - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE

Produktbeschreibung: NETGEAR ProSafe AXM763 - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE - 10GBase-LRM - LC Multi-Mode - bis zu 260 m - für NETGEAR M4300-28G-PoE+

Gruppe: Repeater & Transceiver
 Hersteller: NETGEAR
 Hersteller Artikel Nr: AXM763-10000S
 EAN: 0606449074857



Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NETGEAR ProSafe AXM763 - SFP+-Transceiver-Modul - 10 GigE
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	10GBase-LRM
Data Link Protocol	10 GigE
Maximaler Übertragungsbereich	260 m
Entwickelt für	NETGEAR M4300-28G-PoE+

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	SFP+-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk	
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10GBase-LRM
Data Link Protocol	10 GigE
Maximaler Übertragungsbereich	260 m
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3aq
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 10GBase-LRM - LC multi-mode x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP+
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	NETGEAR M4300-28G-PoE+