

Transcend DrivePro 230Q Data Privacy - Kamera für Armaturenbrett

Produktbeschreibung: Transcend DrivePro 230Q Data Privacy - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS
- Wi-Fi - G-Sensor

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras
 Hersteller: Transcend
 Hersteller Artikel Nr: TS-DP230Q-32G
 EAN: 0760557844372

Marketing:

Transcends DrivePro 230Q Data Privacy ist eine eigens für den deutschen Markt entwickelte Sonderedition der DP230 Dashcam. Sie wurde der lokalen Gesetzgebung angepasst und bietet durch eine adaptierte Loop-Funktionen sowie den Verzicht auf eine Parküberwachung einen weitreichenden Datenschutz. Die DrivePro 230Q Data Privacy ist mit einem lichtempfindlichen Bildsensor, einem GPS/GLONASS-Empfänger, einer praktischen Schnappschuss-Taste und WLAN ausgestattet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Transcend DrivePro 230Q Data Privacy - Kamera für Armaturenbrett
Produkttyp	Kamera für Armaturenbrett - 1080p - Breitbildformat
Lokalisierung	Deutschland
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Sensoren	G-Sensor
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Objektivsystem	Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung	Fixfokus
Display	LCD-Display - 6.1 cm (2.4")
Vorfallerkennung	G-Sensor
Unterstützte Batterie	1 x Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.31 cm x 3.45 cm x 7.02 cm
Gewicht	81 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Lokalisierung	Deutschland
Widescreen-Videoaufzeichnung	Ja

Produktdatenblatt

Bildrate (max. Auflösung)	30 BpS
Navigation	GPS/GLONASS-Empfänger
Sensoren	G-Sensor
Digital-Video-Format	H.264, MOV
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Schnittstelle	USB 2.0, IEEE 802.11n
Objektivsystem	
Typ	Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung	Fixfokus
Max. Sichtwinkel	130 Grad
Zusätzliche Funktionen	
Zusätzliche Funktionen	Fotografie während der Filmbearbeitung
Armaturenbrettkamera-Funktionen	
Vorfallerkennung	G-Sensor
Funktionen	Schleifenaufnahme, WDR-Technologie, Müdigkeitswarnung für den Fahrer, Kopflampen-Erinnerung, Spurhaltewarnsystem, Auffahrwarnsystem
Display	
Typ	6.1 cm (2.4") LCD-Display
Display-Formfaktor	Eingebaut
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB 2.0 (5-polig Micro-USB Typ B)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzvorsatz für das Auto, Saugnapfmontage
Batterie	
Batterietyp	Lithium-Polymer - integriert
Details	1 x Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Speicher / Speicherkapazität	
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Enthaltene Speicherkarte	32 GB microSD
Max. unterstützte Speicherkartengröße	128 GB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6.31 cm
Tiefe	3.45 cm
Höhe	7.02 cm
Gewicht	81 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C