

Verbatim Store 'n' Go Portable - Solid-State-Disk - 256 GB - USB 3.1 Gen 1

Produktbeschreibung: Verbatim Store 'n' Go Portable - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 256 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Verbatim
 Hersteller Artikel Nr: 53402
 EAN: 0023942534020

Marketing:

In der heutigen Welt ist die Sicherheit vertraulicher Daten von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihre persönlichen Dateien z. B. im Zug oder auf dem Rücksitz eines Taxis liegen, und zwar in Kenntnis der Tatsache, dass jeder auf sie zugreifen kann, da sie auf einer Standardfestplatte gespeichert wurden. Nun steht Ihnen für Ihren Seelenfrieden ein sicheres Store 'n' Go-SSD zur Verfügung. Die AES 256-Bit-Hardware-Verschlüsselung sichert alle Daten auf dem Laufwerk nahtlos und in Echtzeit. Die eingebaute Tastatur dient der Zahlencodierung. Die Festplatte speichert Passwörter nicht auf dem Computer oder auf dem flüchtigen Speicher des Systems und ist daher wesentlich sicherer als eine Softwareverschlüsselung. Wenn sie in die falschen Hände gelangt, wird die Festplatte gesperrt und muss nach 20 fehlgeschlagenen Passworteingaben neu formatiert werden. Dieses Secure 'n' Go-SSD mit Tastenfeldzugriff verwendet Flash-Speicher für höhere Geschwindigkeiten sowie verbesserte Leistung im Vergleich zu Festplatten. SSDs enthalten keine beweglichen Teile, was sie zuverlässiger, komplett geräuschlos und energiesparender macht! Die Festplattenschnittstelle USB 3.1 Gen 1 mit einem USB Typ-C-Anschluss sorgt für extrem hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten und ist sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen kompatibel. Im Lieferumfang ist ein USB-C auf USB-A-Kabel sowie einen USB-A- auf USB-C-Adapter für den Anschluss an verschiedene Geräte inklusive. Sie kann darüber hinaus an Fernsehgeräte angeschlossen werden.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Verbatim Store 'n' Go Portable - Solid-State-Disk - 256 GB - USB 3.1 Gen 1
Typ	Solid-State-Disk - extern (tragbar) - integriertes Tastenfeld, Kennwortauthentifizierung, LED-Status-Anzeige
Kapazität	256 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja

Produktdatenblatt

Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1 - USB-C
Datenübertragungsrage	5.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Merkmale	Integriertes Tastenfeld, Kennwortauthentifizierung, LED-Status-Anzeige
Stromversorgung	USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 mm x 93 mm x 13 mm
Gewicht	116 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität	256 GB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
Schnittstelle	USB 3.1 Gen 1
Merkmale	Integriertes Tastenfeld, Kennwortauthentifizierung, LED-Status-Anzeige
Breite	50 mm
Tiefe	93 mm
Höhe	13 mm
Gewicht	116 g
Leistung	
Übertragungsrate Schnittstelle	5.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB 3.1 Gen 1
Stromversorgung	
Stromversorgung	USB-Bus
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	NERO BackItUp
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen	Windows 7/8.1/10 - Pentium II RAM 64 MB ; MacOS X 10.4 oder höhere Version - RAM 64 MB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)