

Produktdatenblatt

WD NAS WDBMMA0060HNC - Festplatte - 6 TB - SATA 6Gb/s

Produktbeschreibung: WD NAS WDBMMA0060HNC - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB

Gruppe: Festplatten
 Hersteller: Western Digital
 Hersteller Artikel Nr: WDBMMA0060HNC-ERSN
 EAN: 0718037829913



Marketing:

Diese speziell für NAS-Systeme mit bis zu 8 Einschüben entwickelten Festplatten erfüllen die hohen Anforderungen für NAS-Systeme im Heimnetz oder in kleinen Büros.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	WD NAS WDBMMA0060HNC - Festplatte - 6 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	64 MB
Merkmale	IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	102 mm x 147 mm x 26 mm
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa



Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	6 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	64 MB
Byte pro Sektor	512
Merkmale	IntelliPower, NAS-kompatibel, NASware-Technologie, 3D Active Balance Plus
Breite	102 mm
Tiefe	147 mm
Höhe	26 mm



Produktdatenblatt

Leistung	
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit	4.2 ms
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	RoHS
Lokalisierung	Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Verpackung	Retail

