

Samsung Galaxy Tab S6 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 256 GB - 26.72 cm (10.5") - 3G, 4G

Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S6 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 256 GB - 26.72 cm (10.5") Super AMOLED (2560 x 1600) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE - Mountain Gray

Gruppe: Tablets- und e-Book-Reader
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: SM-T865NZALDBT
 EAN: 8806090079511

Marketing:

Dünner und leichter denn je und dennoch volle Performance: das Galaxy Tab S6. Nutze den S Pen und die neue Gestensteuerung, um das Tablet aus der Ferne zu bedienen oder um deine Kreativität auszuleben. Und zu Hause auf der Couch sorgt das brillante Super AMOLED Display sowie der beeindruckende 3D Sound by AKG für echtes Kinofeeling.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung Galaxy Tab S6 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 256 GB - 26.72 cm (10.5") - 3G, 4G
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Display	26.72 cm (10.5") Super AMOLED - 2560 x 1600 (287 ppi (Pixel pro Zoll)) - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 855 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz
Speicherkapazität	256 GB
RAM	8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 224.3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Kamera	13 Megapixel (Ultra-Weitwinkelobjektiv der Hauptkamera), 5 Megapixel (Weitwinkelobjektiv der Hauptkamera), 8 Megapixel (Frontkamera)
HD-Videoaufnahme	4K
Navigationssystem	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Akkubetriebszeit	Bis zu 15 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.95 cm x 0.57 cm x 24.45 cm

Produktdatenblatt

Gewicht	420 g
Farbe	Mountain Gray

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Tablet
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Display	
Typ	26.72 cm (10.5") Super AMOLED
Auflösung	2560 x 1600 (287 ppi (Pixel pro Zoll))
Farbtiefe	16 Millionen Farben
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Merkmale	Smart View Technology
Prozessor	
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 855
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Speicher	
Speicherkapazität	256 GB
RAM	8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher	Flash: 224.3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	1 TB
Kommunikationsformen	
Mobilfunktechnologie	3G, 4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, UMTS, LTE, TDD LTE
Band	GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 800/850/900/AWS/1900/2100 / LTE 700/800/850/900/AWS/AWS-3/1800/1900/2100/2300/250 0/2600
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, ANT+
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Kamera	
Auflösung (MP)	13 Megapixel (Ultra-Weitwinkelobjektiv der Hauptkamera), 5 Megapixel (Weitwinkelobjektiv der Hauptkamera), 8 Megapixel (Frontkamera)
Blende	F/2.2 (ultra wide) / f/2.0 (wide) (hinten) / f/2.0 (vorn)
Fokuseinstellung	Automatisch
Videoauflösungen	3840 x 2160
Bildfrequenz	30 Bilder pro Sekunde

Produktdatenblatt

HD-Videoaufnahme	4K
Funktionen	Live-Fokus
Navigationssystem	
Receiver	GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Multimedia	
Unterstützte Digital Audio Standards	WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards	AVI, WMV, MKV, 3GP, ASF, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Audio	Mikrofon, vier Lautsprecher
Eingabegerät	
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck, Gesichtserkennung
Software	
Vorinstallierte Software	Samsung KNOX
Erweiterung und Konnektivität	
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x USB-C 1 x POGO-Pin
Batterie	
Kapazität	7040 mAh
Betriebszeit	Bis zu 15 Stunden
Gesprächszeit	43 hours
Laufzeitdetails	Web-Browsing über 4G: bis zu 9 Stunde(n) Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 9 Stunde(n) Sprechzeit: bis zu 43 Stunde(n) Video-Wiedergabe: bis zu 15 Stunde(n) Audio-Wiedergabe: bis zu 105 Stunde(n)
Verschiedenes	
Farbe	Mountain Gray
Sensoren	Drehungssensor, Hall-Sensor, RGB-Sensor, Druckmodus, geomagnetischer Sensor
Leistungsmerkmale	Stifthalter, Dolby Surround, Dolby Atmos, MU-MIMO-Technologie, abgestimmt durch AKG-Lautsprecher, Samsung DeX
Kennzeichnung	IEC 61960
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15.95 cm
Tiefe	0.57 cm
Höhe	24.45 cm
Gewicht	420 g