

# VALUE Netzkabel IEC320/C14 Stecker - C5 Buchse, schwarz, 1,8 m

<b>Artikelnummer</b>	19.99.1119
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	19.99.1119
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049613379



**Netzkabel mit IEC320 C14 Kaltgeräte Stecker und IEC320 C5 Notebook-"Mickymaus"-Buchse. Zum Beispiel als Kupplung zwischen Notebook Netzteil (C6) und Monitor Anschlusskabel (Schutzkontakt-C13) zu verwenden.**

- Spannung 250 V AC
- Strom: 2,5 A
- Steckertypen: Steckverbinder IEC60320 C14, IEC60320 C5
- Kabelkonstruktion: 3 Drähte
- Leiter / Drähte: Spurweite 1,0mm<sup>2</sup>
- Material: PVC

## Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Stromkabel
Produkttyp	Anschlusskabel
Farbe	schwarz
Länge	1.8 m
Anschlüsse	IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A Buchse
Max. Strom	2,5 A
Max. Spannung	250V

Kabelmantelmaterial	H05VV-F
Aderquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1 mm <sup>2</sup>
Anzahl Adern	3
Seite 1 Bezeichnung	Kaltgeräte
Seite 1 Stecker Typ	IEC320 C14
Seite 2 Bezeichnung	Kaltgeräte
Seite 2 Buchse Typ	IEC320 C5
Seite 1 Typ des Anschlusses	IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	IEC320 C5, Notebook, „Mickymaus“, 2,5A
Seite 2 Art des Anschlusses	Weiblich (Buchse)
Gewicht	156.8 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	200 mm
Paketgewicht	0.225 kg