

## Produktdatenblatt

### Samsung S24E650BW - SE650 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: Samsung S24E650BW - SE650 Series - LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1200 Full HD - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - DVI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: LS24E65KBWV/EN

#### Marketing:

Der Samsung S24E650BW bietet einen weiten 178°-Betrachtungswinkel horizontal und vertikal für ein optimales und komfortables Seherlebnis aus jedem beliebigen Winkel.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung S24E650BW - SE650 Series - LED-Monitor - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	DVI, VGA
Einstellungen der Anzeigegeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.48 cm x 22.4 cm x 38.23 cm
Gewicht	5.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	C-Tick, SASO, CB, FCC Part 15 B, CCC, PSB, cULus, KC, KUCAS, SONCAP, KCC KN22, KCC KN24

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")

## Produktdatenblatt

Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Abschalt-Timer, Farbskala (72 %), Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Smart Eco Saving
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.48 cm x 22.4 cm x 38.23 cm - mit Fuß
Gewicht	5.8 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DVI   VGA
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-3/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	-1/+95
Höheneinstellung	130 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	PVC-frei
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel   1 x VGA-Kabel
Kennzeichnung	C-Tick, SASO, CB, FCC Part 15 B, CCC, PSB, cULus, KC, KUCAS, SONCAP, KCC KN22, KCC KN24
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 55.48 cm - Tiefe: 22.4 cm - Höhe: 38.23 cm - Gewicht: 5.8 kg   Ohne Fuß - Breite: 55.48 cm - Tiefe: 5.51 cm - Höhe: 35.94 cm - Gewicht: 4.11 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

