

Produktdatenblatt

Samsung S27F350FHU - SF350 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Samsung S27F350FHU - SF350 Series - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - Plane to Line Switching (PLS) - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Shiny Black

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Samsung
 Hersteller Artikel Nr: LS27F350FHUXEN

Marketing:

Der SAMSUNG Monitor S27F350FHU im schlanken Design bietet dank AMD FreeSync Technologie und Game-Mode-Funktion ein beeindruckendes Spielerlebnis. Weitere Highlights sind der große Betrachtungswinkel (h/v) von 178° und die augenschonenden Funktionen Flicker-Free und Eye Saver Mode.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung S27F350FHU - SF350 Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Shiny Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.62 cm x 24.77 cm x 46.24 cm
Gewicht	4.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	Plane to Line Switching (PLS)
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Image Size, Eye Saver Mode, 72% (NTSC 1976) Farbumfang
Farbe	Shiny Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.62 cm x 24.77 cm x 46.24 cm - mit Fuß
Gewicht	4.8 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-1/+22
VESA-Halterung	75 x 75 mm
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 62.62 cm - Tiefe: 24.77 cm - Höhe: 46.24 cm - Gewicht: 4.8 kg Ohne Fuß - Breite: 62.62 cm - Tiefe: 8.83 cm - Höhe: 36.49 cm - Gewicht: 4 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

