

## Produktdatenblatt

### ASUS MB169C+ - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ASUS MB169C+ - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 220 cd/m<sup>2</sup> - 5 ms - USB - Schwarz, Silber

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM0180-B01170  
 EAN: 4712900269031

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS MB169C+ - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	USB
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.9 cm x 0.85 cm x 23.6 cm
Gewicht	800 g
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080

## Produktdatenblatt

Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	220 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit
Besonderheiten	ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Slim Design, Blaulichtfilter-Technologie
Farbe	Schwarz, Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.9 cm x 0.85 cm x 23.6 cm
Gewicht	800 g
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB-C
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Flimmerfreie Technologie
Zubehör im Lieferumfang	Tragetasche mit Display-Ständer
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Betrieb	7 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10