

## Produktdatenblatt

### Samsung C27F396FHU - CF396 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: Samsung C27F396FHU - CF396 Series - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI, VGA - Shiny Black

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Samsung  
 Hersteller Artikel Nr: LC27F396FHUXEN  
 EAN: 3612404881511,8806088285634

#### Marketing:

Entdecken Sie mit dem Samsung C27F396FHU Monitor ein wahrlich packendes Seherlebnis. Der Bildschirm mit seinem 1.800 mm Bogenradius umspannt Ihr Gesichtsfeld wie eine lokale iMax-Filmleinwand und schafft ein breiteres Sichtfeld, verbessert die Tiefenwahrnehmung und minimiert periphere Ablenkung, damit Sie so richtig tief in Ihr Thema eintauchen können. Egal, ob es sich um einen Film, eine beliebte TV-Show oder ein packendes Spiel handelt: Das Curved Design von Samsung verspricht Hochgenuss für alle Ihre Multimedia-Inhalte.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Samsung C27F396FHU - CF396 Series - LED-Monitor - gebogen - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3113 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Shiny Black

## Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	62.29 cm x 24.26 cm x 46.62 cm
Gewicht	4.1 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, ISO 9241-307

### Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	35 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	24 W
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.3113 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	MagicBright, Abschalt-Timer, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Eco Saving, Magic Upscale, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, Eye Saver Mode
Farbe	Shiny Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.29 cm x 24.26 cm x 46.62 cm - mit Fuß
Gewicht	4.1 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA   HDMI (HDCP)
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	DDC-2B, ISO 9241-307
Stromversorgung	
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Windows 10
Abmessungen und Gewicht	



## Produktdatenblatt

### Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 62.29 cm - Tiefe: 24.26 cm - Höhe:  
46.62 cm - Gewicht: 4.1 kg | Ohne Fuß - Breite: 62.29 cm  
- Tiefe: 8.24 cm - Höhe: 36.76 cm

