

## Produktdatenblatt

### Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19")

Produktbeschreibung: Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19")  
(19" sichtbar) - 1280 x 1024 - IPS - 250  
cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 6 ms - HDMI, VGA,  
DisplayPort - Schwarz - für Latitude 7400  
2-in-1

Gruppe: Monitore

Hersteller: Dell

Hersteller Artikel Nr: P1917S

EAN: 0884116230748,5397063744503

#### Marketing:

Der P1917S ist ideal für professionelle Anwender, die viele Stunden arbeiten und sich auf einen Monitor verlassen möchten, der atemberaubende visuelle Effekte zeigt, ohne Überanstrengung der Augen.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Dell P1917S - LED-Monitor - 48.3 cm (19")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 48.3 cm (19")
Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	40.6 cm x 18 cm x 36.9 cm
Gewicht	5.13 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Entwickelt für	Latitude 7400 2-in-1

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix



## Produktdatenblatt

Energie Effizienzklasse	Klasse A+
Diagonalabmessung	48.3 cm (19")
Sichtbare Bildfläche	48.3 cm (19")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.293 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	6 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Ultraweiter Blickwinkel, flimmerfreie Technologie, Premium Panel Garantie, Dell ComfortView
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	40.6 cm x 18 cm x 36.9 cm - mit Fuß
Gewicht	5.13 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI   DisplayPort   VGA   USB 3.0   USB 2.0
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel   1 x DisplayPort-Kabel   1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Informationen zur Kompatibilität</b>	
Entwickelt für	Dell Latitude 7400 2-in-1

