

## Produktdatenblatt

### LG 27BK550Y-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.58 cm (27")

Produktbeschreibung: LG 27BK550Y-B - LED-Monitor - 68.58 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - AH-IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Dunkelanthrazit

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: LG Electronics  
 Hersteller Artikel Nr: 27BK550Y-B.AEU  
 EAN: 8806084672315

#### Marketing:

Für optimale Bildqualität sorgt das hochwertige AH-IPS Panel mit 6-Achsen-Farbkontrolle und Werksfarbkalibrierung. Die Features Reader Modus und Flicker Safe Backlight Technologie sorgen zudem für perfekten Augenkomfort und garantieren ein entspanntes Arbeiten bei langen Bildschirmsitzungen.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	LG 27BK550Y-B - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.58 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.58 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Dunkelanthrazit
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 7, ENERGY STAR-qualifiziert

## Produktdatenblatt

---

### Kennzeichnung

Plug and Play, CSA, UL, TUV, TUV GS, NEMKO,  
SEMKO, EN 61000-3-3, EN55024, TUV Ergo, DDC/CI,  
EN 61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC  
2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2006 Class B,  
DIN ISO 9241-307, EPA 7.0

