

BenQ GW2480 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: BenQ GW2480 - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: GW2480
 EAN: 4718755070068

Marketing:

Der nahezu randlose Monitor GW2480 von BenQ bringt stylisches Understatement in ihr Büro oder das Arbeitszimmer zuhause! Sein ultra-schmales Rahmendesign sowie die Möglichkeit, sämtliche Kabel im Standfuß zu verstecken, sorgen für einen aufgeräumten und modernen Arbeitsplatz. Der 23,8 Zoll Full HD-Monitor verfügt über die exklusive Eye-Care-Technologie von BenQ, die in Kombination mit der integrierten Flicker-Free-Technologie in jeder Umgebung, bei allen Lichtverhältnissen und jederzeit brillante Bilder, in einer beeindruckenden Detailstärke garantiert. Die integrierte, weltweit führende Brightness Intelligence Technologie garantiert jederzeit exquisite Bilder in jedweder Umgebung oder Beleuchtung.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ GW2480 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	8 ms (typisch); 5 ms (grau-auf-grau schnell)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Schwarz

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	54 cm x 17.5 cm x 42 cm
Gewicht	3.84 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	HDCP 1.4

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	30 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	21 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.274 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms (typisch); 5 ms (grau-auf-grau schnell)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	HDCP, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 72 % NTSC-Farbskala, Dynamic Power Saving (DPS), integrierte Kabelführung, flimmerfreie Technologie, K Locker, Ultra Slim Design Bezel, Bright Intelligence (B.I.), Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 17.5 cm x 42 cm - mit Fuß
Gewicht	3.84 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	Audio Line-In HDMI DisplayPort VGA Kopfhörer
Mechanisch	



Produktdatenblatt

Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel
Lebensdauer der Beleuchtung	30,000 Stunden
MTBF	60,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	27 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 17.5 cm - Höhe: 42 cm - Gewicht: 3.84 kg ; Mit Wandhalterung - Breite: 54 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 34 cm - Gewicht: 3.04 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	73 cm
Transporttiefe	14 cm
Transporthöhe	46.6 cm
Transportgewicht	5.23 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0

