

## Produktdatenblatt

### ASUS VP28UQG - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28")

Produktbeschreibung: ASUS VP28UQG - LED-Monitor - 71.1 cm (28") - 3840 x 2160 4K - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LM03M0-B01170  
 EAN: 4712900748017



#### Marketing:

Der ASUS VP28UQG Gaming-Monitor wurde für den Einsatz im professionellen Gaming-Bereich entwickelt. Mit seinem 4K-UHD-Bildschirm sowie der Reaktionszeit von 1 ms verschwimmt die Grenze zwischen der virtuellen und der realen Welt, sodass du völlig in die Spielwelt eintauchen kannst.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VP28UQG - LED-Monitor - 4K - 71.1 cm (28")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 71.1 cm (28")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	66.04 cm x 22.94 cm x 44.58 cm
Gewicht	5.4 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	61 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	42 W
Diagonalabmessung	71.1 cm (28")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160
Pixelpitch	0.16 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	40 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 99 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	66.04 cm x 22.94 cm x 44.58 cm - mit Fuß
Gewicht	5.4 kg
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	DisplayPort   2 x HDMI   Audio Line-Out
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel   1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, EAC, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Nein
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	

## Produktdatenblatt

---

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 66.04 cm - Tiefe: 6.22 cm - Höhe: 38.08 cm - Gewicht: 4.6 kg ; Mit Fuß - Breite: 66.04 cm - Tiefe: 22.94 cm - Höhe: 44.58 cm - Gewicht: 5.4 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja