

### ASUS VG248QE - 3D LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: ASUS VG248QE - 3D LED-Monitor - 61 cm (24") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - TN - 350 cd/m² - 1 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: ASUS  
 Hersteller Artikel Nr: 90LMGG301Q022E1C-

#### Marketing:

Der extrem schnelle Bildschirm des ASUS VG248QE Gaming-Monitors verkürzt die Zeit, die benötigt wird, um die berechneten Einzelbilder auf dem Bildschirm anzuzeigen. Durch die verringerte Bildschirmverzögerung können Gamer ihre Reaktionszeit im Spiel verbessern. Die schnelle Bildwiederholungsrate von 144 Hz beschleunigt die Frames pro Sekunde, so dass selbst Bewegungsszenen mit sehr bewegten Aktionen extrem flüssig in 2D dargestellt werden. Durch die präzise Steuerung der Spannungsniveaus der Flüssigkristalle wurde die Reaktionszeit reduziert, so dass Bildverzögerungen verhindert werden und somit eine flüssige und klare Bildwiedergabe erreicht wird. Die schnellen ASUS VG248QE Gaming-Monitore mit 144 Hz haben lediglich die Hälfte der Unschärfe-Effekte, so dass ein deutlicher Unterschied bei natürlichen Bewegungen und scharfen Details in rasanten Gaming-Szenarien zu sehen ist.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VG248QE - 3D LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
3D-fähig	Ja
Leistungsmerkmale	Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2768 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Farbe	Schwarz

## Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	56.94 cm x 23.1 cm x 49.99 cm
Gewicht	5.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP

### Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Stereo-Lautsprecher
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 144 Hz
Pixelpitch	0.2768 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	80000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 140 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	sRGB-Farbmanagement, HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, 72 % NTSC-Farbskala, nVidia 3D Vision 2 Ready, NVIDIA 3D LightBoost-Technologie, ASUS GamePlus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.94 cm x 23.1 cm x 49.99 cm - mit Fuß
Gewicht	5.5 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	DVI-D (Dual Link)   HDMI   DisplayPort   Kopfhörer   Audio Line-In
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+15
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	110 mm



## Produktdatenblatt

VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabenschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel   1 x Audiokabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ERP
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 56.94 cm - Tiefe: 23.1 cm - Höhe: 49.99 cm - Gewicht: 5.5 kg   Ohne Fuß - Breite: 56.94 cm - Tiefe: 5.73 cm - Höhe: 34.04 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	67.4 cm
Transporttiefe	22.1 cm
Transporthöhe	41.3 cm
Transportgewicht	8.1 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

