

Produktdatenblatt

ASUS VA249HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")

Produktbeschreibung: ASUS VA249HE - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM02W1-B02370
 EAN: 4712900891133

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VA249HE - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 60.5 cm (23.8")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 60.5 cm (23.8")
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	37 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25 W
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.24 cm x 20.5 cm x 39.69 cm
Gewicht	3.7 kg
Kennzeichnung	BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein

Produktdatenblatt

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	37 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	25 W
Diagonalabmessung	60.5 cm (23.8")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	3000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	49 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS SplendidPlus Video Intelligence Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.24 cm x 20.5 cm x 39.69 cm - mit Fuß
Gewicht	3.7 kg
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	BSMI, WHQL, CB, CCC, RoHS, WEEE, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CEL level 0, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	22.97 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	

Produktdatenblatt

Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.24 cm - Tiefe: 5.66 cm - Höhe: 33.4 cm Mit Fuß - Breite: 55.24 cm - Tiefe: 20.5 cm - Höhe: 39.69 cm - Gewicht: 3.7 kg
----------------------------------	---

Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	62.8 cm
Transporttiefe	46 cm
Transporthöhe	14.7 cm
Transportgewicht	5.2 kg