

Produktdatenblatt

EIZO FlexScan EV2430-GY - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61.1 cm (24.1")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2430-GY - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") - 1920 x 1200 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 14 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Hellgrau

Gruppe: Monitore
 Hersteller: Eizo
 Hersteller Artikel Nr: EV2430-GY
 EAN: 4995047052982

Marketing:

Mit 24-Zoll-Bilddiagonale im 16:10-Format bietet der Office Allrounder sehr viel Freiraum für effektives Arbeiten. Für die optimale Bildschirmhelligkeit und maximale Energieeinsparung sorgen Auto-EcoView und EcoView-Sense.



| Hauptmerkmale | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | EIZO FlexScan EV2430-GY - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61.1 cm (24.1") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1") |
| Leistungsmerkmale | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 14 ms (Gray-to-Gray) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Eingangsanschlüsse | DVI-D, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Farbe | Hellgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 55.3 cm x 23.3 cm x 36.8 cm |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Umweltschutzstandards | TCO-zertifiziert ENERGY STAR-qualifiziert |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.1a |

Produktdatenblatt

| Ausführliche Details | |
|-------------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 61.1 cm (24.1") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 2.0 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.27 mm |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Reaktionszeit | 14 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 61 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 76 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | HDCP, Auto EcoView, The Paper Mode, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Movie Mode, sRGB Mode |
| Farbe | Hellgrau |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 55.3 cm x 23.3 cm x 36.8 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | VGA ; DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; Audio Line-In ; Kopfhörer ; USB 2.0 Upstream ; 2 x USB 2.0 Downstream |
| Mechanisch | |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar |
| Neigungswinkel | -5/+35 |
| Schwenkwinkel | 344 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 140 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ; 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ; 1 x Netzwerkkabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.1a |
| Stromversorgung | |



Produktdatenblatt

| | |
|---------------------------------------|---|
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 12 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Software / Systemanforderungen | |
| Mitgelieferte Software | ScreenManager Pro for LCD, EIZO ScreenSlicer |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Ohne Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 4.3 kg ; Mit Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 6.7 kg |
| Umweltschutzstandards | |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |