

## Produktdatenblatt

### LG 24BK550Y - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")

Produktbeschreibung: LG 24BK550Y - LED-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - AH-IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Alabaster Gray



Gruppe: Monitore  
 Hersteller: LG Electronics  
 Hersteller Artikel Nr: 24BK550Y-W.AEU

#### Marketing:

Das IPS-Display gibt Farben präzise und brillant wieder, egal aus welchem Blickwinkel. Dadurch ist es perfekt für professionelle Anwendungen geeignet und punktet durch erstklassige Bildqualität.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	LG 24BK550Y - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	31 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	22 W
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	AH-IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2744 mm
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Farbe	Alabaster Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.38 cm x 24 cm x 51.29 cm
Gewicht	5.7 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 7, ENERGY STAR-qualifiziert



## Produktdatenblatt

---

### Kennzeichnung

CSA, UL, NEMKO, SEMKO, EN 61000-3-3, EN55024,  
TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Directive 2006/95/EC, EN  
61000-3-2:2006, EN 60950-1:2006, EMC 2004/108/EC,  
EN55022:2006 Class B, IEC 62087 Edition 2, DIN ISO  
9241-307, DisplayPort 1.2, PVC-free

