

Produktdatenblatt

BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5")

Produktbeschreibung: BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5") - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: BenQ
 Hersteller Artikel Nr: 9H.LHMLA.TBE
 EAN: 4718755077180

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	BenQ BL2381T - LED-Monitor - 57.2 cm (22.5")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 57.2 cm (22.5")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.254 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	50.2 cm x 5.7 cm x 34.2 cm
Gewicht	3.26 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Produktdatenblatt

Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	27 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	19 W
Diagonalabmessung	57.2 cm (22.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200
Pixelpitch	0.254 mm
Ppi	101
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5700K
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch
Besonderheiten	Eco-Mode, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), 72 % NTSC-Farbskala, Spielmodus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ecoFACTS Label, schmaler Rahmen, Color Weakness Mode, breiter Betrachtungswinkel, Movie Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Technology, Photo Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.2 cm x 5.7 cm x 34.2 cm - ohne Fuß
Gewicht	3.26 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	VGA HDMI Audio Line-In Kopfhörer DisplayPort DVI-D
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Kennzeichnung	TUV Rheinland, DisplayPort 1.2, HDCP 1.4
Stromversorgung	

Produktdatenblatt

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	52 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 34.2 cm - Gewicht: 3.26 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 52.8 cm - Gewicht: 5.9 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 50.2 cm - Tiefe: 23 cm - Höhe: 42.8 cm - Gewicht: 5.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	6.3 kg
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0