

Produktdatenblatt

ASUS VG279Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")

Produktbeschreibung: ASUS VG279Q - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM04G0-B01370
 EAN: 4718017134927

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS VG279Q - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	3 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, DVI-D, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.9 cm x 50.6 cm x 21.1 cm
Gewicht	5.6 kg
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details

Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse A
Energieverbrauch pro Jahr	38 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	26 W
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Helligkeit	400 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	3 ms (Grau-zu-Grau); 1 ms (MPRT)
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), 72 % NTSC-Farbskala, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, flimmerfreie Technologie, FreeSync Technology, ASUS GameVisual Technology, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.9 cm x 50.6 cm x 21.1 cm - mit Fuß
Gewicht	5.6 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Konnektivität	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort DVI-D (Dual Link) Audio Line-In Kopfhörer
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+33
Schwenkwinkel	180
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	130 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x Audiokabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, UkrSEPRO, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Produktdatenblatt

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 50.6 cm - Höhe: 21.1 cm - Gewicht: 5.6 kg ! Ohne Fuß - Breite: 61.9 cm - Tiefe: 36.3 cm - Höhe: 5 cm - Gewicht: 3.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	70 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	45.8 cm
Transportgewicht	8.2 kg