

Produktdatenblatt

ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49")

Produktbeschreibung: ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49") - 3840 x 1080 DFHD - VA - 450 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM04H0-B01170
 EAN: 4718017169349

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ROG Strix XG49VQ - LED-Monitor - gebogen - 124.46 cm (49")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 124.46 cm (49")
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	139 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	95 W
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync 2
Leistungsmerkmale	5-Wege-Joystick, USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	DFHD 3840 x 1080
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm
Gewicht	13.3 kg

Produktdatenblatt

Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
---------------	---

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	139 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	95 W
Diagonalabmessung	124.46 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync 2
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	DFHD 3840 x 1080
Pixelpitch	0.311 mm
Helligkeit	450 cd/m ²
Kontrast	3000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 144 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 167 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	HDCP, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, 90% DCI-P3, GameFast Input Technology, HDR (High Dynamic Range), Picture-by-Picture, DisplayHDR 400
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	119.333 cm x 34.474 cm x 52.91 cm - mit Fuß
Gewicht	13.3 kg
Audio	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Eingang	
Typ	5-Wege-Joystick
Konnektivität	
Schnittstellen	DisplayPort ; 2 x HDMI ; USB 3.0 Upstream ; Kopfhörer ; 2 x USB 3.0 Downstream
Mechanisch	

Produktdatenblatt

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+20
Schwenkwinkel	32
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	47 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 52.91 cm - Gewicht: 13.3 kg Ohne Fuß - Breite: 119.333 cm - Tiefe: 34.474 cm - Höhe: 36.97 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	130.8 cm
Transporttiefe	37 cm
Transporthöhe	48.4 cm
Transportgewicht	20.9 kg