

Produktdatenblatt

ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")

Produktbeschreibung: ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 5 ms - Micro HDMI, USB-C - Lautsprecher - Dunkelgrau

Gruppe: Monitore
 Hersteller: ASUS
 Hersteller Artikel Nr: 90LM04S0-B01170
 EAN: 4718017331111

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen Touch MB16AMT - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh)
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	Micro HDMI, USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm
Gewicht	900 g
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification

Ausführliche Details	
Allgemein	
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Integrierte Peripheriegeräte	Lithium-Polymer-Akku (7800 mAh)

Produktdatenblatt

Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch	0.179 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	HDCP, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS GamePlus, Slim Design, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, automatische Drehung, USB 3.0 Quick Charge, breiter Betrachtungswinkel, superschmales Einfassungsdesign
Farbe	Dunkelgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.97 cm x 0.9 cm x 22.74 cm
Gewicht	900 g
Audio	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1 Watt
Eingang	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Kapazitiv
Konnektivität	
Schnittstellen	USB-C ; Micro HDMI
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	ZenScreen Stift, ASUS Smart Case
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel ; 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, J-MOSS, UkrSEPRO, RCM, BIS, CU-EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Android 6.0 (Marshmallow) oder aktuellere Version
Abmessungen & Gewicht	
(Transport)	
Transportbreite	48.5 cm
Transporttiefe	7.6 cm
Transporthöhe	30.5 cm
Transportgewicht	6 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%