

# ATEN 2L-7D10H Highspeed HDMI Kabel, schwarz, 10 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 14.01.7102    |
| Hersteller          | ATEN          |
| Hersteller-Art.-Nr. | 2L-7D10H      |
| EAN (Einzelstück)   | 4719264641084 |



Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Wir bieten HDMI Kabel in Längen von 5 bis 20 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz).

- Hervorragende Videoqualität: bis zu 4K (4096 x 2160 bei 30 Hz)
- HDMI Ethernet-Kanal Funktionalität: zusätzlicher dedizierter Datenkanal unterstützt die Vernetzung
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
- Goldbeschichtete Anschlüsse für zuverlässige Übertragungen
- Biegeradius 90°

## Technische Daten

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Hersteller    | ATEN                               |
| Produktgruppe | HDMI Kabel                         |
| Produkttyp    | HDMI High Speed mit Ethernet Kabel |
| Farbe         | schwarz                            |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Länge                       | 10 m                          |
| Übertragungsqualität        | HDMI High Speed with Ethernet |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A                    |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)            |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A                    |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)            |
| Anwendungsbereich           | extern                        |
| Technische Besonderheiten   | HDMI High Speed with Ethernet |
| Gewicht                     | 750 g                         |
| Verpackungshöhe             | 70 mm                         |
| Verpackungsbreite           | 190 mm                        |
| Verpackungstiefe            | 240 mm                        |
| Paketgewicht                | 0.873 kg                      |