

## MSI MPG SEKIRA 500G - Midi Tower - Erweitertes ATX

Produktbeschreibung: MSI MPG SEKIRA 500G - Midi Tower - Erweitertes ATX - ohne Netzteil (ATX) - USB/Audio

Gruppe: Systemgehäuse  
 Hersteller: MSI  
 Hersteller Artikel Nr: 306-7G05G21-W57  
 EAN: 4719072646394

### Marketing:

Inspiriert von der Axt Peruns, dem mächtigen Gott im Pantheon, strotzt das MPG SEKIRA 500G vor Innovation, Raffinesse und Anpassungsmöglichkeiten. Die robuste Bauweise und die definierten Kanten spiegeln die Macht der Axt von Perun perfekt wieder. Zocke mit dem MPG SEKIRA Gehäuse und Sorge für Gerechtigkeit gegen das Böse.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	MSI MPG SEKIRA 500G - Midi Tower - Erweitertes ATX
Produkttyp	Systemschrank
Formfaktor	Midi Tower
E/A-Anschlüsse	4 x USB 3.2 Gen 1   1 x Mikrofon   1 x Kopfhörer   1 x USB 3.2 Gen 2
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Systemgehäuse-Merkmale	Unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 280-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 360-mm-Radiator, Seitentüren, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, 2 Seitenwände aus gehärtetem Glas
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung	ATX
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.2 cm x 53 cm x 54.55 cm
Gewicht	19.8 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Max. Mainboard-Größe	Erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards	ATX, microATX, Mini-ITX, Extended ATX
Spezifikationseinhaltung	ATX
Anzahl interner Einbauschächte	9

## Produktdatenblatt

Kühlsystem	Vorderseite: 200 mm Lüfter x 2 / Unterstützung für 3 120/140-mm-Lüfter ; Oberseite: Lüfterhalterung / Unterstützung für 2 200-mm-Lüfter oder 2 140-mm-Lüfter oder 3 120-mm-Lüfter ; Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für 1 140-mm-Lüfter
Max. Höhe des CPU-Kühlers	170 mm
Maximale Länge Videokarte	400 mm
Systemgehäuse-Merkmale	Unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite, unterstützt 280-mm-Radiator in der Vorderseite, unterstützt oberen 360-mm-Radiator, Seitentüren, vertikale/horizontale Grafikkartenausrichtung, 2 Seitenwände aus gehärtetem Glas
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Erweiterungseinschübe	6 (gesamt)/ 6 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ; 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze	8 ; 2 x vertikal
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 ; 1 x Mikrofon - mini-jack ; 1 x Kopfhörer - mini-jack ; 1 x USB 3.2 Gen 2 - USB-C
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Ohne Netzteil
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	23.2 cm
Tiefe	53 cm
Höhe	54.55 cm
Gewicht	19.8 kg