

### EIZO FlexScan EV2430-BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61.1 cm (24.1")

Produktbeschreibung: EIZO FlexScan EV2430-BK - LED-Monitor - 61.1 cm (24.1") - 1920 x 1200 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 14 ms - DVI-D, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe: Monitore  
 Hersteller: Eizo  
 Hersteller Artikel Nr: EV2430-BK

#### Marketing:

Mit 24-Zoll-Bilddiagonale im 16:10-Format bietet der Office Allrounder sehr viel Freiraum für effektives Arbeiten. Für die optimale Bildschirmhelligkeit und maximale Energieeinsparung sorgen Auto-EcoView und EcoView-Sense.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	EIZO FlexScan EV2430-BK - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61.1 cm (24.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61.1 cm (24.1")
Leistungsmerkmale	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Eingangsanschlüsse	DVI-D, VGA, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	55.3 cm x 23.3 cm x 36.8 cm
Gewicht	6.7 kg
Umweltschutzstandards	TCO-zertifiziert ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.1a

## Produktdatenblatt

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61.1 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Reaktionszeit	14 ms (Gray-to-Gray)
Vertikale Bildwiederholrate	55 - 61 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31 - 76 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, Auto EcoView, The Paper Mode, flimmerfreie Technologie, TMDS-Technologie (Transition Minimized Differential Signaling), Movie Mode, sRGB Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.3 cm x 23.3 cm x 36.8 cm - mit Fuß
Gewicht	6.7 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	VGA ; DVI-D (HDCP) ; DisplayPort (HDCP) ; Audio Line-In ; Kopfhörer ; USB 2.0 Upstream ; 2 x USB 2.0 Downstream
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehelement, neigbar
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	344
Rotationswinkel	90
Höheneinstellung	140 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x DVI-Kabel - DVI-D/DVI-D ; 1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ; 1 x Netzwerkkabel
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, DVI DMPM, TUV S, VESA DPMS, CB, ICES-003 Class B, CCC, RoHS, WEEE, cTUVus, VCCI Class B, EAC, RCM, BIS, DisplayPort 1.1a
<b>Stromversorgung</b>	



## Produktdatenblatt

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	ScreenManager Pro for LCD, EIZO ScreenSlicer
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Ohne Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 5.7 cm - Höhe: 35.8 cm - Gewicht: 4.3 kg ; Mit Fuß - Breite: 55.3 cm - Tiefe: 23.3 cm - Höhe: 36.8 cm - Gewicht: 6.7 kg
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

