

## Produktdatenblatt

### Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge

Produktbeschreibung: Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge - AirFiber - AirFiber

Gruppe: Netzwerkgeräte

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: AF5U

EAN: 0810354022081,4250605584467



#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Ubiquiti airFiber 5U - Wireless Bridge
Gerätetyp	Wireless Bridge
Formfaktor	Extern
Data Link Protocol	AirFiber
Frequenzband	5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46.84 cm x 28.14 cm x 93.84 cm
Gewicht	16 kg

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Wireless Bridge
Breite	46.84 cm
Tiefe	28.14 cm
Höhe	93.84 cm
Gewicht	16 kg
<b>Netzwerk</b>	
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Leitungskodierformat	64 QAM, QPSK, 16 QAM
Data Link Protocol	AirFiber
Frequenzband	5 GHz
Max. Reichweite (außen)	100 km
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	An Stange montierbar, kompatibel mit GPS-Synchronisation
Verschlüsselungsalgorithmus	128-Bit AES

## Produktdatenblatt

<b>Antenne</b>	
Gain Level	23 dBi
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45   1 x Verwaltung - RJ-45   1 x Auxiliary - RJ-12
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, Stangenbefestigung
Kennzeichnung	IC, FCC
<b>Stromversorgung</b>	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	AirOS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C