

Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router - an Rack montierbar

Produktbeschreibung: Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router - 10 GigE - an Rack montierbar



Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: Ubiquiti

Hersteller Artikel Nr: ER-8-XG

EAN: 0810354026614

Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Ubiquiti EdgeRouter Infinity ER-8-XG - Router - an Rack montierbar
Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	An Rack montierbar - 1U
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 80 Gbit/s
Stromversorgung	AC 100/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm
Gewicht	4.95 kg

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	An Rack montierbar - 1U
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz: 80 Gbit/s
Produktzertifizierungen	IC, FCC
Prozessor	1 x MIPS MIPS64 1.8 GHz
RAM	16 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	12 GB
Statusanzeiger	Port Status, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN / LAN: 8 x 10Gb Ethernet - SFP+ ; Konsole: 1 x RJ-45 ; WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Installierte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	AC 100/230 V

Produktdatenblatt

Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	44.24 cm
Tiefe	28.56 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	4.95 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)