

# ATEN PE0110SG 1U 10A Basic PDU 10 Port

<b>Artikelnummer</b>	14.01.7107
<b>Hersteller</b>	ATEN
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	PE0110SG
<b>EAN (Einzelstück)</b>	4719264648366



**Die Aten PE0110S, eine 10-fach, 1 HE Rack Mount Power Distribution Unit (PDU), bietet IEC Ausgänge. Sie verteilt die Energie über einen einzigen Stecker mit ungefilterter elektrischer Durchführung an 10 Buchsen.**

Die PE0110S bietet auch Überspannungsschutz und verhindert Schäden an Ihren Geräten durch Stromstöße und Spitzen. Der integrierte Überspannungsschutz verfügt über eine LED-Anzeige, die Sie über den Status Ihres Gerätes informiert.

Das Aluminiumgehäuse verlängert die Lebensdauer der Geräte durch ein robustes Äußeres aus schlagfestem Material für maximale Haltbarkeit.

Die Basis 1 HE PDU kann einfach an der Wand, an Holzmöbeln oder an der Werkbank montiert werden.

- Platzsparend - 1 HE Rackmontage
- IEC Steckdosenmodelle
- Überspannungsschutz
- Aluminiummaterial

## Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	Steckdosenleisten
Produkttyp	Stromverteilereinheiten (PDUs)
Farbe	schwarz

Lieferumfang	1x PE0110S Basis-PDU 1x LINP-10F3-2B0G Stromkabel 1x Benutzeranleitung
Bauform	19" Rackmount
Max. Spannung	10A
Ein/Aus-Schalter	nein
Anzahl der Steckdosen­ töpfe	10
Anzahl Ausgänge/Winkel	10
Anordnung Ausgänge	gerade, vorderseitig
Abmessungen (HxBxT)	482 x 44 x 45 mm
Material (Gehäuse)	Metall
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Anschlussstecker	10 x IEC320 C13
Höhe	482 mm
Breite	44 mm
Tiefe	45 mm
Gewicht	0.67 kg
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	120 mm
Verpackungstiefe	630 mm
Paketgewicht	1.207 kg