

Produktdatenblatt

Canon IXUS 185 - Digitalkamera

Produktbeschreibung: Canon IXUS 185 - Digitalkamera -
Kompaktkamera - 20.0 MPix - 720p / 25 BpS
- 8x optischer Zoom - Rot

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras
Hersteller: Canon
Hersteller Artikel Nr: 1809C001
EAN: 4549292083149

Marketing:

Diese schicke und schlanke IXUS mit vielseitigem Zoom passt perfekt in Ihre Tasche. Mit ihr macht das Aufnehmen brillanter Fotos und HD-Movies viel Spaß und ist ganz einfach.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon IXUS 185 - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	DIGIC 4+
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Max. Videoauflösung	1280 x 720
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 8X-Zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Elektronisch
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Display	LCD-Display - 6.8 cm (2.7")
Unterstützte Batterie	1 x Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen) 1 x Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional)
Schnittstelle	Composite Video/Audio, USB 2.0
Farbe	Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.52 cm x 2.21 cm x 5.43 cm
Gewicht	126 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Farbe	Rot
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors	CCD

Produktdatenblatt

Gesamtanzahl Pixel	20.500.000 Pixel
Wirksame Sensorenauflösung	20.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors	11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)	25 BpS
ISO (Max)	1600
Optisches Zoom	8x
Digitales Zoom	4x
Bildprozessor	DIGIC 4+
Bildstabilisator	Elektronisch
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Gesichtserkennungs-Selbstausröser
Druckstandard	DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	1280 x 720
Schnittstelle	Composite Video/Audio, USB 2.0
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch (100-800)
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch
Aufnahmeprogramme	Hochformat, Feuerwerk, wenig Licht
Spezialeffekte	Fischauge, einfarbig, Miniature, Spielzeugkamera, Super Vivid, Poster
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (warm-weiß)
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	15 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Objektivsystem	
Typ	Zoomobjektiv - 8X-Zoom - 5 - 40 mm - f/3.2-6.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	28 - 224mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivkonstruktion	7 Gruppen / 8 Elemente
Merkmale	Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
Kamerablitz	
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung	Ja
Funktionen	AF-Hilfslicht
Effektiver Blitzbereich	0.5 m - 3 m (Weitwinkelobjektiv) ; 1.3 m - 1.5 m (Teleobjektiv)
Zusätzliche Funktionen	



Produktdatenblatt

Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit	0,8 Bilder pro Sekunde
Selbstauslöser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Ändern der Bildgröße, i-Contrast (Intelligent Contrast Correction)-System, Smart AUTO
Display	
Typ	6.8 cm (2.7") LCD-Display
Display-Format	230.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
Mikrofon	
Betriebsart des Mikrofons	Mono
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ¦ Composite-Video/Audio-Ausgang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Batterieladegerät, Tragriemen (Handgelenk)
Batterie	
Batterietyp	Canon NB-11L, Canon NB-11LH Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details	1 x Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen) ¦ 1 x Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 210 Schüsse ¦ Fotoaufnahmen - 285 Schüsse (Stromsparmodus) ¦ Wiedergabe - 4 Stunden
Speicher / Speicherkapazität	
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Bildspeicherung	JPEG 5152 x 3864 ¦ JPEG 5152 x 2896 ¦ JPEG 3648 x 2736 ¦ JPEG 2048 x 1536 ¦ JPEG 640 x 480
Videoaufnahme	H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ H.264 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.52 cm
Tiefe	2.21 cm
Höhe	5.43 cm
Gewicht	126 g
Gewichtdetails	Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 126 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%