

Canon PIXMA TS5350 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS5350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3773C006
 EAN: 4549292149753

Marketing:

Sticker, Magnete und Basteleien - mit diversen Druckmedien und Apps kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit einfachen Anschlussmöglichkeiten, vereinfachtem OLED-Display, LED-Statusleiste und erstklassigen FINE Druckköpfen mit Tinte bietet dieses schicke Multifunktionssystem eine perfekte Lösung für den Smartphone-affinen Anwender.

| Hauptmerkmale | |
|---------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Canon PIXMA TS5350 - Multifunktionsdrucker - Farbe |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl (Farbe) |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe) |
| Max. Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Scannen | 1200 x 2400 dpi |
| Display | 3.7 cm (1.44") |
| Originalgröße | A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) (Max) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Mediengröße | 88.9 x 88.9 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), 215.9 x 676 mm (Max) |
| Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier |
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt |
| Automatisches Duplexing | Ja (Drucken) |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) |

Produktdatenblatt

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus |
| Stromversorgung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.3 cm x 31.5 cm x 14.8 cm |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Farbe | Schwarz |

| Ausführliche Details | |
|---------------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl - Farbe |
| Display-Diagonale | 3.7 cm (1.44") |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus |
| Farbe | Schwarz |
| Kopieren | |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Max. Kopien | 99 |
| Kopierfunktionen | 2 auf 1, Seitenanpassung |
| Drucken | |
| Tintenstrahl-Technologie | Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) |
| Max. Druckauflösung | 4800 x 1200 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 13 ipm (einfarbig)/bis zu 6.8 ipm (Farbe) |
| Tintenpatronenkonfiguration | 1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb) |
| Unterstützte Tintenpalette (Farben) | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
| Farbe | 4 Farben |
| Tintentyp | Canon ChromaLife100 |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scannen | |
| Scanelement | CIS |
| Optische Auflösung | 1200 x 2400 dpi |
| Graustufen Tiefe | 8-bit |
| Farbtiefe | 8-Bit |
| Farbtiefe (intern) | 16-bit |
| Dokumenten- und Medienhandling | |
| Max. Vorlagenformat | A4 (210 x 297 mm), Letter A (216 x 279 mm) |
| Unterstützte Originalgrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Vorlagenart | Blätter |
| Min. Mediengröße | 88.9 x 88.9 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 64 g/m ² |
| Max. Mediengewicht | 300 g/m ² |

Produktdatenblatt

| | |
|---|--|
| Unterstützter Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, magnetisches Fotopapier, selbstklebendes Fotopapier |
| Unterstützte Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 89 x 89 mm |
| Unterstützte Umschlagformate | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm) |
| Formate für randlose Fotos | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm |
| Standardmedienkapazität | 200 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 89 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ! Papierkassette - 100 Blatt Größe: 148 x 210 mm - 215.9 x 297 mm Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 13 ipm - s/w ! Drucken: bis zu 6.8 ipm - Farbe ! Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto |
| Verbindungen | |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B |
| Betriebssystemunterstützung | MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6 - macOS 10.14 |
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor |
| Stromversorgung | |
| Erforderliche Netzspannung | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 19 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.9 Watt |
| Verschiedenes | |
| Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge |
| Ausgabezeit erste Kopie Farbe | 20 Sek. |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Cartridge (Schwarz) ! 1 x Cartridge (Farbe) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 40.3 cm |
| Tiefe | 31.5 cm |
| Höhe | 14.8 cm |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Umgebungsbedingungen | |
| Geräuschpegel | 43.5 dBA (Leerlauf) |
| Min Betriebstemperatur | 15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 30 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% (nicht kondensierend) |