

Canon PIXMA TS6351 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS6351 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3774C026
 EAN: 4549292144345,4549292150636

Marketing:

Das 3-in-1-Multifunktionssystem PIXMA TS6351 zeichnet sich durch sein schickes asymmetrisches Design aus. Eine intuitive LED-Statusanzeige zeigt auf einen Blick, was passiert, und die nahtlose Einbindung von Mobilgeräten ermöglicht die Steuerung ohne PC. Mit 5 separaten Tintentanks, wozu auch eine spezielle schwarze Pigmenttinte gehört und der FINE Technologie für eine Farbstabilität von bis zu 100 Jahren bei Aufbewahrung im Album, bietet der TS6351 alles, was man für erstklassige Foto- und Dokumentendruck braucht. Die zwei Papierzuführungen ermöglichen die gleichzeitige Verwendung von Normalpapier und z.B. T-Shirt-Transfer-Folie oder beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt und die Easy-PhotoPrint Editor App und Creative Park bieten jede Menge Inspirationen für deine Kreativität.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS6351 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 5 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	3.7 cm (1.44")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier

Produktdatenblatt

Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.6 cm x 35.9 cm x 14.1 cm
Gewicht	6.3 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm (1.44")
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Weiß
Kopieren	
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, Seitenanpassung
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Farbe	5 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m²

Produktdatenblatt

Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 297 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ; Papierkassette - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ²
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w ; Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe ; Drucken: 21 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.9 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ; 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ; 1 x Tintenbehälter (Cyan) ; 1 x Tintenbehälter (Magenta) ; 1 x Tintenbehälter (Gelb)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.6 cm
Tiefe	35.9 cm
Höhe	14.1 cm
Gewicht	6.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	44.5 dBA (Leerlauf)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C

Produktdatenblatt

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% (nicht kondensierend)