

Canon PIXMA TS8350 - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Canon PIXMA TS8350 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) - Schwarz

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 3775C006
 EAN: 4549292143331

Marketing:

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks. Drucke auf einer Vielzahl von Materialien und genieße die intelligente Gerätesteuerung für ein wirklich kreatives und ungehindertes Druckerlebnis.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS8350 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 6 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	2400 x 4800 dpi
Display	10.8 cm (4.3")
Originalgröße	216 x 297 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	55 x 89 mm (Min.) - 215.9 x 676 mm (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.3 cm x 31.9 cm x 14 cm
Gewicht	6.6 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	10.8 cm (4.3")
Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
Farbe	Schwarz
Speicher	
Flash-Speicher-Typ	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Kopieren	
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, Seitenanpassung, ID Card Copy, Frame Erase Copy, CD/DVD-Etikettenkopie, randloses Kopieren
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	6 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Türkis, violett, gelb, schwarz, pigmentschwarz, fotoblau
Farbe	6 Farben
Tintentyp	Canon ChromaLife100
Automatisches Duplexing	Ja
Scannen	
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	2400 x 4800 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 297 mm
Unterstützte Originalgrößen	216 x 297 mm
Vorlagenart	Blätter
Min. Mediengröße	55 x 89 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²

Produktdatenblatt

Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, bedruckbare CD-/DVD-/BD-Disk, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Kunstpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, CD (120 mm), 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 297 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 89 x 89 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ; Papierkassette - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² ; CD-/DVD-/BD-Einschub
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w ; Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe ; Drucken: 17 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	16 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.2 Watt
Verschiedenes	
Spezifikationen für den Direktdruck	PictBridge
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) ; 1 x Tintenbehälter (Schwarz) ; 1 x Tintenbehälter (Cyan) ; 1 x Tintenbehälter (Magenta) ; 1 x Tintenbehälter (Gelb) ; 1 x Tintenbehälter (fotoblau)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.3 cm
Tiefe	31.9 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	6.6 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	44.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C

Produktdatenblatt

Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)