

Epson EcoTank ET-4700 Unlimited - Multifunktionsdrucker - Farbe

Produktbeschreibung: Epson EcoTank ET-4700 Unlimited - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB, LAN, Wi-Fi - Schwarz

Gruppe: Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller: Epson
Hersteller Artikel Nr: C11CG85402A1
EAN: 8715946677187

Marketing:

Was ist Unlimited Printing ? Mit Unlimited Printing können Sie so viele Seiten drucken, wie Sie möchten, ohne sich Gedanken über die Kosten zu machen. Kaufen Sie hierzu einen entsprechenden EcoTank-Drucker, und registrieren Sie die beiliegende Karte im Lieferumfang innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf. Nun können Sie zwei Jahre lang so viele Seiten drucken, wie Sie möchten. Kontaktieren Sie bei Bedarf einfach Epson, um mehr Tinte zu erhalten, und sie wird zu Ihnen nach Hause geschickt. Bequem und zuverlässig Verschenden Sie keine Zeit damit, Tintenpatronen zu wechseln oder neue Tinte zu kaufen. Ein EcoTank-Drucker braucht selten nachgefüllt zu werden, denn seine großen Tintentanks werden mit Tintenflaschen befüllt statt mit Patronen. Genießen Sie gestochen scharfe und brillante Ausdrücke, Seite für Seite, mit Epson Original Tinten und dem PrecisionCore-Druckkopf. Da dieser praktisch unbegrenzt haltbar ist, brauchen Sie sich keine Sorgen über einen Ersatz-Druckkopf und dessen Einbau einzuplanen. Einfach in der Bedienung Unsere EcoTank-Drucker sind nun noch kompakter und benutzerfreundlicher als je zuvor. Die Tintentanks an der Vorderseite ermöglichen ein sauberes und bequemes Nachfüllen und die Flaschen sind so geformt, dass sie nur in den jeweils richtigen Tank eingesetzt werden können. An der Tintenfüllstandsanzeige vorne sehen Sie ganz leicht, wann das Nachfüllen ansteht. Mit einem EcoTank-Drucker können Sie ganz einfach von Smartphones, Tablet-PCs und Laptops aus drucken. Per Wi-Fi und Wi-Fi Direct können Sie Dateien von Ihrem Mobilgerät bequem mit der iPrint-App von Epson drucken.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-4700 Unlimited - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)

Produktdatenblatt

Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 15 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Display	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.7 cm
Gewicht	5 kg
Farbe	Schwarz