

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, TPE, schwarz, 1 m

Artikelnummer	11.04.5930
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	11.04.5930
EAN (Einzelstück)	7630049615557



2160p

4K

3D
capable

Hochwertiges HDMI Kabel für Auflösungen von bis zu 3840x2160 @30Hz in besonders flexiblem TPE Kabelmantel.

- Unterstützt 3D Videoübertragung
- HDMI Ethernet Kanal
- Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
- Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
- Verbesserte Kabelabschirmung
- Elastisch und sehr flexibel dank TPE Außenmantel - beste Eigenschaften für Kabelkanäle und ähnliche Anwendungen, wo es eng zugeht
- Material: TPE (Thermoplastisches Elastomer)

HDMI Kabel mit superelastischem Außenmantel, für extrem flexible Anwendungen in Kabelkanälen, Kabelschächten oder Zwischenwänden

Unsere ROLINE HDMI Kabel mit weicherem Kupfer haben den Vorteil, dass Biegungen nicht zur Zerstörung des Kabels führen. Kupferkabel verfügen außerdem über eine wesentlich bessere Leitfähigkeit als Aluminium und bieten daher eine deutlich höhere Signalqualität. Diese hochwertigen Kabel bieten wir mit TPE als Außenmantel an. TPE steht für Thermoplastic Elastomer und beschreibt einen superelastischen Außenmantel, der extrem

flexible Anwendungen mit dem Kabel ermöglicht. In Kabelkanälen und -schächten, sowie in der permanenten HDMI Verkabelung von Beamern/Projektoren im Unterboden, in der Zwischenwand oder -decke können Sie mit den Kabeln problemlos auch enge Stellen umgehen und überwinden. Die maximale Auflösung beträgt 3840x2160 @30Hz – Full HD Auflösungen von 1920x1080 werden hingegen bei bis zu 60Hz erreicht. Und das ganz ohne Gefahr, dass Ihr Kabel aufgrund von Brüchen den Dienst aufgibt. Unsere Spezialkabel sind zwischen 1m und 10m Länge erhältlich und damit für alle gängigen Zwecke die beste Lösung, wenn es um dauerhaft sichere und professionelle HDMI Verkabelung geht.

Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Kabel
Produkttyp	HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe	schwarz
Länge	1 m
Übertragungsqualität	HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich	extern
Kabelschirmung	geschirmt
Technische Besonderheiten	HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht	56.03 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	50 mm
Verpackungstiefe	50 mm
Paketgewicht	0.09 kg

