

# VALUE Kat.6A (Class EA) Keystone, RJ-45, geschirmt, werkzeuglos, SLIM

<b>Artikelnummer</b>	26.99.0375
<b>Hersteller</b>	VALUE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.99.0375
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049615922



## Preisgünstiger Keystone in Kat.6A Qualität für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet Netzwerken mit einer Bandbreite von 500 MHz - jetzt in besonders schmaler Bauform

- Anschluss der Kabel an die Keystones erfolgt werkzeuglos - die Kabeladern werden einfach in die Führungen gelegt; das Modul wird geschlossen und zusammengedrückt - fertig ist der Anschluss
- Keystones mit aufgedruckter Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568
- Die Keystone-Module können in einen 19"-Modulträger (26.11.0360 / 26.11.0359 oder 26.99.0331 / 26.99.0332) mit Erdungsanschluss eingeklinkt werden. Oder sie werden zusammen mit einer Modulaufnahme 25.16.8579 zur Anschlussdose
- Die VALUE Kat.6A/Class EA 19"-Keystones genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6A/Class EA Links
- Die besonders schmale Bauform bietet Ihnen erhebliche Vorteile in hoch dichten Netzwerkkumgebungen

### Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Anschluss technik TP
Produkttyp	RJ45 Keystone Jack
Farbe	silberfarben
Schirmungstyp	geschirmt

Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Ports	1
Anschluss Verlegekabel	Krone LSAPlus
Belegung	EIA/TIA 568A & 568B
Steckrichtung	gerade
Höhe	22.5 mm
Breite	20 mm
Tiefe	37 mm
Gewicht	20.5 g
Verpackungshöhe	10 mm
Verpackungsbreite	20 mm
Verpackungstiefe	20 mm
Paketgewicht	0.02 kg