

NewStar FPMA-W950 - Wandhalterung (einstellbarer Arm)

Produktbeschreibung:	NewStar FPMA-W950 - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV (einstellbarer Arm) - Silber - Bildschirmgröße: 25.4-102 cm (10"-40")
Gruppe:	AV-Möbel
Hersteller:	NewStar
Hersteller Artikel Nr:	FPMA-W950
EAN:	8717371444815

Marketing:

Die NewStar Wandhalterung Modell FPMA-W950 ist eine Neig-, Schwenk- und drehbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Anzeige aus der Wand, positionieren Sie es in fast jede Richtung, drehen Sie es um Ecken und dann zurück an die Wand, wenn Sie fertig sind. NewStars einzigartige 3 Achsen, neig- (30°), dreh- (5°) und schwenkbare (180°), Technologie ermöglicht die Änderung zu jedem Betrachtungswinkel, um den vollen Umfang der Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist leicht höhenverstellbar von 0 bis 34 Zentimetern über eine Gas-Feder. Tiefe einstellbar von 5 bis 58 Zentimetern. Verdeckte Kabel Führung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. NewStar FPMA-W950 hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für ein 20 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100, 100x200 & 200x200mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von NewStars VESA Adapterplatten, abgedeckt werden.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	NewStar FPMA-W950 - Wandhalterung (einstellbarer Arm)
Produkttyp	Wandhalterung (einstellbarer Arm)
Einstellbare Tiefe	5-58 cm
Einstellbare Höhe	0-34 cm
Neigung	-15 ° bis 15 °
Schwenken	180°
Nivellierung	-2° bis 2°
Anpassungen	Nivellierung, Höhe, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung	Plasma/LCD/TV
Empfohlene Display-Größe	25.4-102 cm (10"-40")

Produktdatenblatt

VESA-Halterung	Bis zu 200 x 200 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht	20 kg
Farbe	Silber