

Epson TM T88IV - Belegdrucker - monochrom - Thermozeile

Produktbeschreibung: Epson TM T88IV - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm) - 180 x 180 dpi - bis zu 350 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, Bluetooth, NFC, USB 2.0-Host - Schwarz

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Epson
 Hersteller Artikel Nr: C31CE94551
 EAN: 4016139090351,8715946622033

Marketing:

Vielseitig Der vielseitige Bondrucker Epson TM-T88VI kann parallel mit herkömmlichen PC-basierten Systemen betrieben werden. So können Laden-, Bar- und Restaurantbetreiber Web- und mobile POS-Lösungen nutzen, ohne dabei auf die Vorteile ihrer bewährten Systeme verzichten zu müssen. Da beide Systeme parallel benutzt werden können, können Unternehmen im eigenen Tempo wechseln, beide Systeme gleichzeitig einsetzen oder die bestehende Lösung vollständig erhalten. Hohe Leistung, geringe Betriebskosten Neben den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten punktet der TM-T88VI mit Top-Leistung, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s und einer ausgesprochenen Zuverlässigkeit. Der rückwärts arbeitende Papiertransport senkt den Papierverbrauch bei gleichbleibender Leistung des Druckers. Das reduziert Betriebskosten und Abfallmenge. Flexible Anschlussmöglichkeiten Ethernet, USB und wahlweise eine pUSB, serielle (RS-232C) oder parallele Schnittstelle ermöglichen einen parallelen Betrieb und somit eine flexible Anbindungen an nahezu alle Anwendungen. Die ePOS Server Direct Print-Funktion ermöglicht den Druck direkt von einem Webserver aus und somit das Drucken aus dem Internet. Dank Beacon-Unterstützung können Mobilgeräte den nächsten Drucker im Geschäft identifizieren, wodurch sich das System besonders für POS-Umgebungen mit mehreren Druckern eignet. Auch die Kopplung mit Tablet-PCs, Smartphones und anderen Mobilgeräten ist mit der NFC-Unterstützung kein Problem. Eine per USB anschließbare WLAN-Option ermöglicht die einfache Integration in WLAN-Netzwerke. Kompakter Desktop Der TM-T88VI hat die gleiche Maße wie der TM-T88V, so dass Sie auf dem Tresen nicht mehr Platz benötigen als bisher. Das in Schwarz oder Weiß erhältliche Gerät sieht immer gut aus, ganz gleich, in welcher Farbe Geschäft, Bar oder Restaurant gehalten sind.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Epson TM T88IV - Belegdrucker - monochrom - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom

Produktdatenblatt

Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 x 180 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Bluetooth, NFC, USB 2.0-Host
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	PNE-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 19.5 cm x 14.8 cm



Ausführliche Details	
Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Schwarz
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 350 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Bluetooth, NFC, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	180 x 180 dpi
Funktionen	PNE-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Medienhandhabung	
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung, Anschlussabdeckung
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	360,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	CSA, UL, EN55024
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14.5 cm



Produktdatenblatt

Tiefe	19.5 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	1.6 kg