

## Produktdatenblatt

### ViewSonic M1 - DLP-Projektor

Produktbeschreibung: ViewSonic M1 - DLP-Projektor - LED - 250 ANSI-Lumen - WVGA (854 x 480)

Gruppe: Projektoren  
 Hersteller: ViewSonic  
 Hersteller Artikel Nr: VS17337-EU  
 EAN: 0766907000658

#### Marketing:

Marketingbeschreibung nicht verfügbar.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ViewSonic M1 - DLP-Projektor
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Kartenleser
Lokalisierung	Europa
Helligkeit	250 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	120000:1 (dynamisch)
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Unterstützte Speicherkarten	microSD
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	55 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.8 cm x 12.6 cm x 4.05 cm
Gewicht	750 g