

## Produktdatenblatt

### Canon PowerShot SX740 HS - Digitalkamera

Produktbeschreibung: Canon PowerShot SX740 HS - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.3 MPix - 4K / 30 BpS - 40x optischer Zoom - Wi-Fi, Bluetooth - Schwarz

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras  
 Hersteller: Canon  
 Hersteller Artikel Nr: 2955C002  
 EAN: 4549292118988

#### Marketing:

Das Flaggschiff unter den kompakten Reise-Zoomkameras im Taschenformat - mit enormem 40fach optischen Zoom und beeindruckenden 4K-Movies. Der Bergsteiger Alan Rowan erzählt uns seine Geschichte und erklärt, warum die PowerShot SX740 HS für ihn der perfekte Reisebegleiter ist.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon PowerShot SX740 HS - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	DIGIC 8
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, Bluetooth
Sensorauflösung	20.3 Megapixel
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 40X-Zoom - 4.3 - 172 mm - f/3.3-6.9
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Optisch (Intelligent IS)
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Display	LCD-Display - 7.5 cm (3")
Unterstützte Batterie	1 x Canon NB-13L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.01 cm x 3.99 cm x 6.38 cm
Gewicht	275 g

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	Digitalkamera - 4K - Kompaktkamera

## Produktdatenblatt

Farbe	Schwarz
Sensoraufösung	20.3 Megapixel
Typ des optischen Sensors	BSI-CMOS
Gesamtanzahl Pixel	21.100.000 Pixel
Wirksame Sensoraufösung	20.300.000 Pixel
Größe des optischen Sensors	11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)	30 BpS
ISO (Max)	3200
Optisches Zoom	40x
Digitales Zoom	4x
Bildprozessor	DIGIC 8
Bildstabilisator	Optisch (Intelligent IS)
Integrierter optischer Bildstabilisator	Ja
Gesichtserkennung	AF-Funktion mit Gesichtspriorität
Druckstandard	Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)	9
AE/AF Control	Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
AudiosignalfORMAT	AAC
Autofokus-Funktionen	Fokus-Peaking-Funktion
Schnittstelle	HDMI, USB 2.0, Wireless LAN, Bluetooth
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Konnektivitätseigenschaften	Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
<b>Belichtung und Weißabgleich</b>	
Filmempfindlichkeit	ISO 100-3200, ISO automatisch (100 - 3200)
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlusspriorität
Spezialeffekte	Schwarzweiß, Sepia, Neutral, Vivid, Essen, Standard
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Farbton, fluoreszierendes Licht (weiß)
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/3200 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	15 Sek
Belichtungsausgleich	±3 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
<b>Objektivsystem</b>	
Typ	Zoomobjektiv - 40X-Zoom - 4.3 - 172 mm - f/3.3-6.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	24 - 960mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Makro-Fokusbereich	1-50cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivkonstruktion	11 Gruppen / 13 Elemente



## Produktdatenblatt

<b>Merkmale</b>	UD-Glas, eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv, HI-UD (High Index - Ultra Low Dispersion)-Glas
<b>Kamerablitz</b>	
Kamerablitz	Pop-up Blitz
Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung	Ja
Funktionen	AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Effektiver Blitzbereich	0.5 m - 5 m (Weitwinkelobjektiv) ; 2 m - 2.5 m (Teleobjektiv)
<b>Zusätzliche Funktionen</b>	
Kontinuierliche	4 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 7,4 Bilder pro Sekunde
Aufnahmegeschwindigkeit	
Selbstausröser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	RGB-Primärfarbfiler, digitale Bildrotation, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Bild beschneiden, Ändern der Bildgröße, HS-System, Zoom Framing Assist, Smart AUTO, Zeiträfferaufnahme, GPS per Mobilgerät, Hybrid Auto, Neigungseinstellung
<b>Display</b>	
Typ	7.5 cm (3") LCD-Display
Display-Format	922.000 Pixel
Display-Formfaktor	Faltbar
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ; Audio Line-Out ; USB (5-polig Micro-USB Typ B)
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Batterieladegerät, Tragriemen (Handgelenk)
<b>Batterie</b>	
Batterietyp	Canon NB-13L Lithium-Ionen - herstellerepezifisch
Details	1 x Canon NB-13L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 265 Schüsse ; Fotoaufnahmen - 370 Schüsse (Stromsparmmodus) ; Videoaufnahme - 1 Stunde ; Wiedergabe - 5 Stunden
<b>Speicher / Speicherkapazität</b>	
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Bildspeicherung	JPEG 5184 x 2912 ; JPEG 3648 x 2048 ; JPEG 2432 x 1368 ; JPEG 5184 x 3456 ; JPEG 3648 x 2432 ; JPEG 2432 x 1616 ; JPEG 5184 x 3888 ; JPEG 3648 x 2736 ; JPEG 2432 x 1824 ; JPEG 3888 x 3888 ; JPEG 2736 x 2736 ; JPEG 1824 x 1824



## Produktdatenblatt

Videoaufnahme	H.264 - 3840 x 2160 - 29,97 Bilder pro Sek.   H.264 - 3840 x 2160 - 25 Bilder pro Sek.   H.264 - 1920 x 1080 - 59,94 Bilder pro Sek.   H.264 - 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek.   H.264 - 1920 x 1080 - 29,97 Bilder pro Sek.   H.264 - 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek.   H.264 - 1280 x 720 - 59,94 Bilder pro Sek.   H.264 - 1280 x 720 - 50 Bilder pro Sek.
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	11.01 cm
Tiefe	3.99 cm
Höhe	6.38 cm
Gewicht	275 g
Gewichtdetails	Nur Kamera: 275 g   Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 299 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

