

Produktdatenblatt

Canon IXUS 190 - Digitalkamera

Produktbeschreibung: Canon IXUS 190 - Digitalkamera - Kompaktkamera - 20.0 MPix - 720p / 25 BpS - 10x optischer Zoom - Wi-Fi, NFC - Silber

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras
 Hersteller: Canon
 Hersteller Artikel Nr: 1797C001
 EAN: 4549292082937

Marketing:

Mit dieser ultra-schlanken und kompakten IXUS mit Weitwinkelobjektiv und 10fach optischem Zoom nehmen Sie ganz einfach weite Landschaften und Details entfernter Motive auf.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Canon IXUS 190 - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera
Speicherkartensteckplatz	SD card
Bildprozessor	DIGIC 4+
Drahtlosschnittstelle	Wi-Fi, NFC
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Max. Videoauflösung	1280 x 720
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 4.3 - 43 mm - f/3.0-6.9
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Digitales Zoom	4x
Bildstabilisator	Optisch (intelligentes IS mit verstärktem Dynamikmodus)
Kamerablitz	Eingebauter Blitz
Display	LCD-Display - 6.8 cm (2.7")
Unterstützte Batterie	1 x Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen) ; 1 x Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional)
Schnittstelle	Composite Video/Audio, USB 2.0
Farbe	Silber
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.53 cm x 2.36 cm x 5.68 cm
Gewicht	137 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Digitalkamera - 720p - Kompaktkamera

Produktdatenblatt

Farbe	Silber
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Sensorauflösung	20.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors	CCD
Gesamtanzahl Pixel	20.500.000 Pixel
Wirksame Sensorauflösung	20.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors	11 mm (1/2.3")
Bildrate (max. Auflösung)	25 BpS
ISO (Max)	1600
Optisches Zoom	10x
Digitales Zoom	4x
Bildprozessor	DIGIC 4+
Bildstabilisator	Optisch (intelligentes IS mit verstärktem Dynamikmodus)
Integrierter optischer Bildstabilisator	Ja
Gesichtserkennung	Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Gesichtserkennungs-Selbstausröser
Druckstandard	DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Digital-Video-Format	H.264
Bildaufnahmeformat	JPEG
Max. Videoauflösung	1280 x 720
Schnittstelle	Composite Video/Audio, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
Computerkonnektivität	Mac, Windows
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO Automatisch (100-800)
Belichtungsmessung	Auswertend, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch
Aufnahmeprogramme	Hochformat, Feuerwerk, wenig Licht
Spezialeffekte	Fischauge, einfarbig, Miniature, Spielzeugkamera, Super Vivid, Poster
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich	Fluoreszierend, bewölkt, Wolframlicht, Tageslicht, Fluoreszierend (warm-weiß)
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/2000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	15 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Objektivsystem	
Typ	Zoomobjektiv - 10X-Zoom - 4.3 - 43 mm - f/3.0-6.9
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	24 - 240mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	1 cm
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Objektivkonstruktion	7 Gruppen / 9 Elemente
Merkmale	Eingebauter Objektivschutz, Aspherisches Objektiv
Kamerablitz	
Kamerablitz	Eingebauter Blitz



Produktdatenblatt

Blitzeinstellungen	Einfüllmodus, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung	Ja
Funktionen	AF-Hilfslicht
Effektiver Blitzbereich	0.5 m - 4 m (Weitwinkelobjektiv) ; 1 m - 2 m (Teleobjektiv)
Zusätzliche Funktionen	
Kontinuierliche	0,8 Bilder pro Sekunde
Aufnahmegeschwindigkeit	
Selbstausröser Verzögerung	10 Sek., 2sec
Zusätzliche Funktionen	Datums-/Zeitstempel, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, Funktion zur Entfernung des Rote-Augen-Effekts, Ändern der Bildgröße, i-Contrast (Intelligent Contrast Correction)-System, Smart AUTO, GPS per Mobilgerät
Display	
Typ	6.8 cm (2.7") LCD-Display
Display-Format	230.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Anzeigefunktionen	Helligkeitseinstellung anzeigen
Mikrofon	
Betriebsart des Mikrofons	Mono
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB 2.0 (Mini-USB, Typ B) ; Composite-Video/Audio-Ausgang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Batterieladegerät, Tragriemen (Handgelenk)
Batterie	
Batterietyp	Canon NB-11L, Canon NB-11LH Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details	1 x Canon NB-11L Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 680 mAh (inbegriffen) ; 1 x Canon NB-11LH Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 800 mAh (optional)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Fotoaufnahmen - 190 Schüsse ; Fotoaufnahmen - 245 Schüsse (Stromsparmmodus) ; Wiedergabe - 4 Stunden
Speicher / Speicherkapazität	
Speicherkartensteckplatz	SD card
Unterstützte Speicherkarten	SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Bildspeicherung	JPEG 5152 x 3864 ; JPEG 5152 x 2896 ; JPEG 3648 x 2736 ; JPEG 2048 x 1536 ; JPEG 640 x 480
Videoaufnahme	H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. ; H.264 - 640 x 480 v - 30 Bilder pro Sek.
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.53 cm
Tiefe	2.36 cm
Höhe	5.68 cm
Gewicht	137 g
Gewichtdetails	Kamera mit Batterie und Speicherkarte: 137 g

Produktdatenblatt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%