

Produktdatenblatt

Fujifilm instax SHARE SP-3 SQ - drucker - Farbe - LED



Produktbeschreibung: Fujifilm instax SHARE SP-3 SQ - Drucker - Farbe - LED - 72 x 86 mm - Kapazität: 10 Fotos - Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Fujifilm
 Hersteller Artikel Nr: 16558097
 EAN: 4547410356915

Marketing:

Du möchtest deine liebsten Bilder vom Smartphone, Tablet oder deiner Fujifilm Digitalkamera im angesagten instax SQUARE Format in der Hand halten oder auf sozialen Medien teilen? Das ist mit dem stylishen Sofortbild-Drucker instax SHARE SP-3 kein Problem!

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fujifilm instax SHARE SP-3 SQ - drucker - Farbe - LED
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - LED - Farbe
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	312 g
Max. Mediengröße	72 x 86 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	72 mm x 86 mm
Max. Auflösung (Farbe)	318 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(n)
Gesamte Medienkapazität	10 Fotos
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Split, Collage, Echtzeit-Vorlage, limitierte Vorlage, Standardvorlage, benutzerdefinierter Filter, Farbfilter, Intelligenzfilter
Systemanforderungen	Android 4.0.3 oder höher, Apple iOS 8.0 oder höher
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 4.44 cm x 13.05 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Druckertyp	Kompaktfotodrucker - LED - Farbe
Farbe	Weiß
Drucker	
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (Farbe)	318 dpi

Produktdatenblatt

Druckermerkmale	Split, Collage, Echtzeit-Vorlage, limitierte Vorlage, Standardvorlage, benutzerdefinierter Filter, Farbfilter, Intelligenzfilter
Medienhandhabung	
Max. Mediengröße	72 x 86 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	72 mm x 86 mm
Mediengrößen	62 x 62 mm
Max. Druckbreite	62 mm
Max. Drucklänge	62 mm
Gesamte Medienkapazität	10 Fotos
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Ferritkern, wiederaufladbares Lithium-Ionen-Batteriepack
Enthaltene Kabel	1 x USB-Ladekabel
Leistungsmerkmale	JPEG-Grafiken-Unterstützung
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Android 4.0.3 oder höher, Apple iOS 8.0 oder höher
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.6 cm
Tiefe	4.44 cm
Höhe	13.05 cm
Gewicht	312 g