

ASUS ROG-STRIX-650G - Stromversorgung - 650 Watt

Produktbeschreibung:	ASUS ROG-STRIX-650G - Stromversorgung (intern) - ATX12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 650 Watt
Gruppe:	USV & Stromversorgungsgeräte
Hersteller:	ASUS
Hersteller Artikel Nr:	90YE00A1-B0NA00
EAN:	4718017375788

Marketing:

Die Netzteile der ROG-Strix-Serie verbinden High-End-Kühlung und Premium-Komponenten zu einem ultra-leisen Hochleistungsprodukt, das speziell für Core Gamer entwickelt wurde. In Sachen Kühlung kommen massive ROG-Kühlkörper aus der mächtigen ROG-Thor-Serie und das Axial-Tech-Lüfterdesign der hochwertigen NVIDIA-RTX-Grafikkarten zum Einsatz. Unterhalb der Oberfläche sorgen Low RDS (on) MOSFETs und hochwertige japanische Kondensatoren mit Leichtigkeit für eine optimale Stromversorgung. Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes Netzteil, das selbst für extrem intensive Gaming-Szenarien genug Reserven bietet.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	ASUS ROG-STRIX-650G - Stromversorgung - 650 Watt
Gerätetyp	Stromversorgung - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Gewicht	1.75 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	650 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Zubehör im Lieferumfang	2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 16 cm x 8.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Stromversorgung - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V
Netzteil-Formfaktor	ATX
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger
Ausgangsleistungsanschlüssen	Sektion ; 2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion ; 4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion ; 8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker ; 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	650 Watt
Ausgangsstrom	+3.3V - 20 A ; +5V - 20 A ; +12V - 62 A ; -12V - 0.3 A ; +5VSB - 3 A
Modulare Kabelverwaltung	Ja
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten
Kühlsystem	135-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll-modular, ROG-Kühlkörper, Axial-Tech-Lüfterdesign, 0db Technology
Kennzeichnung	RoHS
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	1.75 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	3.08 kg