

Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera

Produktbeschreibung: Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter - Elegant Black

Gruppe: Camcorder & Digitalkameras

Hersteller: Fujifilm

Hersteller Artikel Nr: 16631801

EAN: 4547410413229

Marketing:

Mit der hybriden Sofortbildkamera instax mini LiPlay ergänzt Fujifilm das Lineup um ein Modell, welches das Erlebnis der Sofortbildfotografie noch emotionaler werden lässt: die instax mini LiPlay erlaubt erstmalig die Aufnahme von Sounds und Sprachnachrichten.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Fujifilm Instax Mini LiPlay - Digitalkamera
Produkttyp	Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Objektivsystem	Weitwinkelobjektiv f/2.0
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	10 cm
Display	LCD-Display - 6.9 cm (2.7")
Unterstützte Batterie	1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Farbe	Elegant Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.29 cm x 3.67 cm x 8.25 cm
Gewicht	255 g

Ausführliche Details	
Allgemein	
Produkttyp	Digitalkamera - Kompaktkamera mit PhotoPrinter
Farbe	Elegant Black
Typ des optischen Sensors	CMOS
Größe des optischen Sensors	5.1 mm (1/5")
ISO (Max)	1600
Druckstandard	Exif-Druckunterstützung
Bildaufnahmeformat	JPEG
Konnektivitätseigenschaften	Fernbedienung über Mobilgeräte, kabelloser Fotodruck
Belichtung und Weißabgleich	
Filmempfindlichkeit	ISO Automatisch (100-1600)
Belichtungsmessung	Multi-Segment
Belichtungsmessungszonen	256
Belichtungsfunktionen	Programm, automatisch

Produktdatenblatt

Spezialeffekte	Schwarzweiß, Sepia, Vivid, Fischauge, Poster, Stilvoll
Weißabgleich	Automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	1/4 Sek
Belichtungsausgleich	±2 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Objektivsystem	
Typ	Weitwinkelobjektiv f/2.0 - Weitwinkel
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	28mm
Fokuseinstellung	Automatisch
Min. Fokussierungsabstand	10 cm
Zusätzliche Funktionen	
Zusätzliche Funktionen	Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Laden über USB, integrierter Selfie-Spiegel, QR-Code-Druck, wandelt Audioaufnahme in QR-Code um
Display	
Typ	6.9 cm (2.7") LCD-Display
Display-Format	230.000 Pixel
Display-Formfaktor	Eingebaut
Mikrofon	
Betriebsart des Mikrofons	Mono
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB (nur Stromversorgung) (micro-USB)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel
Batterie	
Batterietyp	Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details	1 x Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Speicher / Speicherkapazität	
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12.29 cm
Tiefe	3.67 cm
Höhe	8.25 cm
Gewicht	255 g
Gewichtdetails	Nur Kamera: 255 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	14.7 cm x 10.3 cm x 8.6 cm / 540 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)