

Produktdatenblatt

Wacom Cintiq 22 - Digitalisierer - HDMI, USB 2.0

Produktbeschreibung: Wacom Cintiq 22 - Digitalisierer mit LCD Anzeige - rechts- und linkshändig - 47.6 x 26.8 cm - elektromagnetisch - kabelgebunden - HDMI, USB 2.0

Gruppe: Zeigegeräte
 Hersteller: Wacom
 Hersteller Artikel Nr: DTK2260K0A
 EAN: 4949268622387

Marketing:

Bei Entwurf und Entwicklung dieses Stift-Displays standen die Bedürfnisse von Kreativ-Profis klar im Vordergrund.

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Wacom Cintiq 22 - Digitalisierer - HDMI, USB 2.0
Gerätetyp	Digitalisierer
Anschlussstechnik	Kabelgebunden - HDMI, USB 2.0
Display	LCD Anzeige - 54.6 cm (21.5") - 1920 x 1080
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	56.9 cm x 4.06 cm x 35.8 cm
Gewicht	5.6 kg
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung	5080 lpi
Leistungsmerkmale	Einstellbarer Ständer, +/- 60 Grad Neigungserkennung, Eingabestift ohne Batterie, einstellbarer Standfuß (16 - 82 Grad), Zeitspareinstellungen auf Bildschirm, ergonomischer Griff
Stromversorgung	Wechselstrom 100 V
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Digitalisierer
Ausrichtung	Rechts- und linkshändig
Breite	56.9 cm
Tiefe	4.06 cm
Höhe	35.8 cm
Gewicht	5.6 kg
Eingabegerät	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Produktdatenblatt

Schnittstelle	HDMI, USB 2.0
Movement Detection Technologie	Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung	5080 lpi
Druckbereiche	8192
Aktive Fläche	47.6 cm x 26.8 cm
Leistungsmerkmale	Einstellbarer Ständer, +/- 60 Grad Neigungserkennung, Eingabestift ohne Batterie, einstellbarer Standfuß (16 - 82 Grad), Zeitspareinstellungen auf Bildschirm, ergonomischer Griff
Display	
Typ	LCD Anzeige
Diagonalabmessung	54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Native Auflösung	1920 x 1080
Helligkeit	210 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1000:1
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Reaktionszeit	25 ms
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Display / Video - HDMI
Zusätzliche Ports	1 x USB 2.0
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Werkzeug zum Entfernen der Spitzen, Spitzen (3 Stück), USB-Kabel (2 m), Stifthalter, AC Power Adapter, Wacom Pro Pen 2, HDMI-Kabel (2 m)
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100 V
Stromverbrauch	48 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher